

Kit GU10



Beralihlah dari lampu konvensional ke lampu pintar LED dengan Kit Lampu Sorot LED WIZ GU10! Dengan WIZ, Anda dapat mengendalikan lampu dari jarak jauh, membuat jadwal yang menerangi setiap aktivitas Anda, dan beralih dari suasana kantor rumah ke suasana pesta dalam sekejap. Ditambah lagi, dengan peningkatan efisiensi energi, Anda juga akan melihat perbedaannya pada tagihan listrik Anda!


SOROTAN PRODUK

- Warna-warni
- Cahaya terang, warna semarak
- Pengaturan dan kontrol yang mudah



Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.



Ciptakan suasana cahaya sempurna Anda

Buat perpaduan warna dan mode cahaya putih yang berbeda-beda untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda sehari-hari. Cukup simpan Suasana baru Anda dan pilih kapan saja dengan aplikasi WiZ atau perintah suara.



Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda sukai atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakjubkan dan meningkatkan suasana hati Anda.



Kontrol perangkat dari mana saja dengan smartphone Anda.

Tidak perlu khawatir apakah perangkat listrik dibiarkan menyala saat tidak ada orang di rumah. Cukup matikan atau kontrol perangkat lain di mana pun Anda berada menggunakan smartphone Anda.



Warna cerah dan jelas serta corak putih

Ciptakan aksen yang jelas dengan memilih dari jutaan warna dan berbagai corak putih. Sudut berkas cahaya 36 derajat memastikan lingkungan sekitar dihiasi dengan cahaya terang dan seragam.



Solusi All-in-one

Kit pintar LED ini mencakup semua yang Anda butuhkan untuk dengan mudah meningkatkan pencahayaan rumah Anda ke LED pintar demi efisiensi energi yang lebih besar dan semua manfaat pencahayaan terkoneksi.



SPEKIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Dapat diredupkan: Y

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Putih
Bahan: Logam Plastik

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
Faktor perawatan lumen: 70%
Jumlah siklus sakelar: 50.000
Nominal masa pakai: 15.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Yes
Dapat diredupkan dengan remote control: Y
Terintegrasi dengan LED: Tidak
Termasuk remote control: Tidak
Energi Surya: Tidak
Lampu Warm glow dapat diredupkan: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Sudut cahaya: 36
Konsistensi warna: 6 SDCM
Indeks renderasi warna (CRI): 90
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

LAIN-LAIN

Dirancang khusus untuk: Suasana

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 40 mA

KONSUMSI DAYA

Voltase: 220-240 V

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,155 kg
Panjang tampilan cahaya: 6.8-7.5 cm
Lebar tampilan cahaya: 6.8-7.5 cm
Jarak resesi: 10 mm
Tinggi keseluruhan: 72 mm

LAYANAN

Garansi: 3 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Diameter: 90 mm
Total lumen output lampu: 400
Teknologi lampu: LED
Warna cahaya: Cahaya berwarna dan putih (RGBW)
Termasuk lampu Watt: MAX 5 LED
GU10
Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
Kelas perlindungan: Kelas II

BOHLAM

Software yang dapat diupdate: Y

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesori: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung Smartthings Siri Shortcuts
Fungsionalitas Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8719514865631
Berat bersih: 0,16 kg
Berat kotor: 0,36 kg
Tinggi: 7 cm
Panjang: 12,5 cm
Lebar: 10,5 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknnya masing-masing.