




Smart Plug

Smart plug WiZ dapat menjadikan soket apa pun cerdas. Cukup sambungkan lampu atau peralatan biasa dan Anda akan dapat mengontrolnya dengan smartphone atau suara Anda. Dengan jadwal, Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat agar sesuai dengan rutinitas harian dan menghemat energi. Anda tidak perlu lagi khawatir apakah lampu atau peralatan Anda menyala di rumah karena Anda dapat memeriksanya dengan smartphone Anda.

SOROTAN PRODUK

- Plug and Play
- Kompatibel dengan Alexa & Google Home
- Kontrol dengan aplikasi atau perintah suara



Konfigurasi instan untuk semua fungsi rumah pintar Anda

Mulai gunakan semua fitur rumah pintar Anda secara mudah dengan menghubungkan perangkat WiZ baru Anda ke jaringan Wi-Fi. Kontrol lampu dan perangkat Anda bahkan saat Anda jauh dari rumah dan atur jadwal untuk menyalakan dan mematikannya secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway.




Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.




Jadikan perangkat sehari-hari lebih pintar: lampu, kipas angin, dan lainnya

Kontrol lampu biasa, lampu dekoratif, kipas angin, mesin kopi, dan lainnya. Gunakan WiZ untuk mengontrol perangkat yang hanya memerlukan daya agar dapat menyala, untuk terhubung ke dan bereaksi terhadap aplikasi ini.



Penjadwalan dan otomatisasi yang mudah untuk lampu dan perangkat cerdas

Jadwalkan lampu atau peralatan rumah Anda untuk menyala atau mati secara otomatis dan mengikuti rutinitas harian atau mingguan Anda. Otomatiskan lampu dan perangkat Anda agar tetap mati saat tidak diperlukan agar tetap aman dan menghemat energi.



Kontrol perangkat dari mana saja dengan smartphone Anda.

Tidak perlu khawatir apakah perangkat listrik dibiarkan menyala saat tidak ada orang di rumah. Cukup matikan atau kontrol perangkat lain di mana pun Anda berada menggunakan smartphone Anda.



SPEKIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Putih

Bahan: Plastik

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Baterai termasuk: Tidak

Jenis Konektor: Type F

INTERAKTIVITAS

Arus (A): 10

KONSUMSI DAYA

Voltase: 230 V

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,084 kg

Tinggi keseluruhan: 8,2 mm

Panjang keseluruhan: 5,5 mm

Lebar keseluruhan: 5,5 mm

NILAI TERUKUR

Daya listrik terukur: Max 2300 W

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Kode IP: IP20 | Perlindungan jari

Kelas perlindungan: Kelas I

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes

WiFi: 802.11b/g/n

Periode dukungan yang ditentukan:

Minimum of 60 months after
introduction date

Jumlah maksimum aksesoris: 9999

Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi
(2,4 GHz)

Kompatibilitas dengan sistem pihak

ketiga: Alexa Google Home Homey

IFTTT Matter Samsung Smartthings

Siri Shortcuts

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8719514866652

Berat bersih: 0,08 kg

Berat kotor: 0,12 kg

Tinggi: 9,1 cm

Panjang: 6,3 cm

Lebar: 6,3 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.