



Strip LED 30m

Lampu strip RGB sepanjang 30 m kami dirancang agar menyesuaikan dan mempercantik ruangan besar dengan lebih dari 16 juta warna solid, mode statis dan dinamis, serta fitur cerdas. Sesuaikan ukurannya dengan keinginan Anda, letakkan di permukaan apa pun menggunakan perekatnya yang tidak merusak, dan gunakan aplikasi WiZ yang intuitif untuk mengontrolnya melalui Wi-Fi yang ada. Mode cahaya statis dan dinamis, peredupan cerdas, dan penjadwalan cahaya membuat Anda mampu mengendalikan keseluruhan Sistem—bahkan saat Anda jauh dari rumah. Berfungsi dengan Google Home, Amazon Alexa, dan Apple HomeKit untuk kemudahan penggunaan terbaik.

SOROTAN PRODUK

- Warna-warni
- IP20/Plastik

EAN: 8720169077386 wizconnected.com





Fungsi pencahayaan cerdas mudah diatur

Nikmati manfaat fitur pintar secara instan, hanya dengan menyambungkan lampu WiZ ke jaringan Wi-Fi Anda. Kendalikan lampu dengan mudah saat Anda jauh dari rumah dan jadwalkan lampu untuk menyala dan mati secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway!



Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.



Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda suka atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakjubkan dan meningkatkan suasana hati Anda.



Kontrol lampu pintar Anda dari mana saja

Tak perlu khawatir jika lampu dibiarkan menyala saat tidak ada orang di rumah. Cukup matikan dari mana pun Anda berada, dengan smartphone Anda.



Sinkronisasikan Lampu ke Musik

Selami ritme dengan fitur Sinkronisasi Musik kami. Sinkronkan lampu Anda dengan lagu favorit Anda dengan mudah. Jangan lupa untuk meletakkan perangkat seluler Anda di dekat speaker untuk keselarasan sempurna antara suara dan cahaya.



Strip lampu fleksibel yang mudah dipasang

Cukup tempelkan strip ke permukaan mana pun – display jendela, plafon baki, di bawah lemari, dan bahkan di sepanjang tepi melengkung. Tambahkan aksen warna yang indah pada furnitur Anda.

EAN: 8720169077386 wizconnected.com



SPESIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan Dapat diredupkan: Y

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Putih Bahan: Plastik

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun

Faktor perawatan lumen: 70% Jumlah siklus sakelar: 50.000 Nominal masa pakai: 15.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG **DISERTAKAN**

Dapat diredupkan dengan remote control: Y

Terintegrasi dengan LED: Y Tombol nyala/mati pada kabel: Y Termasuk adaptor daya: Y Termasuk remote control: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Indeks renderasi warna (CRI): -Suhu warna: NA

Waktu pemanasan hingga 60%

cahaya: 2

LAIN-LAIN

Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga Ruang hiburan Kamar Tidur Kamar anak-anak

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 130 mA

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.7 Voltase: 220-240 V Konsumsi Daya: 18,7

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,43 kg Tinggi keseluruhan: 2,1 mm Panjang keseluruhan: 30.000 mm Lebar keseluruhan: 10 mm

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPESIFIKASI TEKNIS

Total lumen output lampu: NA Warna cahaya: RGB Termasuk lampu Watt: 22 Kode IP: IP20 | Perlindungan jari Kelas perlindungan: Kelas II

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes WiFi: Wireless G

Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after

introduction date

Jumlah maksimum aksesori: 9999 Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi

(2,4 GHz)

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8720169077386

Berat bersih: 0,43 kg Berat kotor: 0,63 kg Tinggi: 18,7 cm Panjang: 8,2 cm

Lebar: 18.9 cm

(s) ignify

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.

EAN: 8720169077386 wizconnected.com