



Flex Strip 10m

Ciptakan bentuk-bentuk memukau dengan desain yang dapat ditekuk pada Smart Flex Strip, yang akan menambahkan gaya ke ruangan mana pun. Dengan warna-warna dan efeknya yang cerah, Anda dapat dengan mudah menyesuaikan suasana yang sempurna untuk momen apa pun. Baik melalui Aplikasi WiZ, perintah suara, atau remote control, mempersonalisasi pengalaman pencahayaan Anda tidak pernah semudah ini. Ubah ruang tempat tinggal Anda dengan mudah dan bentuk cahaya dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya dengan Smart Flex Strip.

SOROTAN PRODUK

- Warna-warni
- Voltase Rendah
- IP20/Silikon



Fungsi pencahayaan cerdas mudah diatur

Nikmati manfaat fitur pintar secara instan, hanya dengan menyambungkan lampu WIZ ke jaringan Wi-Fi Anda. Kendalikan lampu dengan mudah saat Anda jauh dari rumah dan jadwalkan lampu untuk menyala dan mati secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway!



Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.



Aktifkan perangkat dengan gerakan tanpa menggunakan sensor

Teknologi SpaceSense WIZ mentransformasi perangkat Anda menjadi sensor gerakan. Aktifkan fitur SpaceSense di aplikasi WIZ lalu atur agar lampu dan perangkat menyala dan mati secara otomatis, dengan deteksi gerakan. Minimal dua perangkat WIZ dalam satu ruangan diperlukan agar fitur SpaceSense dapat berfungsi.



Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda sukai atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakjubkan dan meningkatkan suasana hati Anda.



Sinkronisasikan Lampu ke Musik

Selami ritme dengan fitur Sinkronisasi Musik kami. Sinkronkan lampu Anda dengan lagu favorit Anda dengan mudah. Jangan lupa untuk meletakkan perangkat seluler Anda di dekat speaker untuk keselarasan sempurna antara suara dan cahaya.



Warna gradien dalam satu strip

Sesuaikan suasana dengan lampu strip fleksibel yang memberikan efek gradien. Mode cahaya dinamis memungkinkan Anda menciptakan suasana yang tepat untuk mempercantik ruangan mana pun.



SPEKIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Dapat diredupkan: Y

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Putih
Bahan: Plastik

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
Faktor perawatan lumen: 70%
Jumlah siklus sakelar: 50.000
Nominal masa pakai: 15.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Dapat diredupkan dengan remote control: Y
Terintegrasi dengan LED: Y
Tombol nyala/mati pada kabel: Y
Termasuk adaptor daya: Y
Termasuk remote control: Tidak
Energi Surya: Tidak
Lampu Warm glow dapat diredupkan: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Indeks renderasi warna (CRI): -
Suhu warna: NA
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

LAIN-LAIN

Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur
Ruang Keluarga Kamar anak-anak
Ruang hiburan

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 210 mA

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.9
Voltase: 220-240 V
Daya: 39,5

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 1,27 kg
Tinggi keseluruhan: 13 mm
Panjang keseluruhan: 10.000 mm
Lebar keseluruhan: 6 mm

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Total lumen output lampu: NA
Teknologi lampu: LED
Warna cahaya: Cahaya berwarna gradien (RGBIC)
Termasuk lampu Watt: 45
Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
Kelas perlindungan: Kelas II

BOHLAM

Software yang dapat diupdate: Y

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesori: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung Smartthings Siri Shortcuts
Fungsionalitas Matter: Melalui hub pihak ketiga (Wi-Fi)

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8720169077485
Berat bersih: 1,27 kg
Berat kotor: 1,58 kg
Tinggi: 9,3 cm
Panjang: 23,7 cm
Lebar: 23,7 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknnya masing-masing.