



Bohlam 60W A60 E27

Bohlam penuh warna WiZ LED A60 menghadirkan pencahayaan cerdas untuk kehidupan sehari-hari Anda. Pasang kembali kap lampu apa pun untuk menciptakan suasana pilihan Anda dengan 16 juta warna serta cahaya putih hangat hingga sejuk. Anda dapat mengatur jadwal untuk menyalakan dan mematikan lampu berdasarkan rutinitas harian atau mingguan, mengontrol dengan ponsel cerdas atau suara Anda, dan memiliki akses jarak jauh ke lampu bahkan saat Anda tidak di rumah. Lampu WiZ terhubung ke Wi-Fi Anda yang sudah ada, perangkat keras tambahan tidak diperlukan.

SOROTAN PRODUK

- Lampu pintar warna-warni
- Hingga 806 lumen
- Mudah dipasang dan digunakan
- Kontrol dengan aplikasi atau perintah suara



Fungsi pencahayaan cerdas mudah diatur

Nikmati manfaat fitur pintar secara instan, hanya dengan menyambungkan lampu WiZ ke jaringan Wi-Fi Anda. Kendalikan lampu dengan mudah saat Anda jauh dari rumah dan jadwalkan lampu untuk menyala dan mati secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway!




Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.




Lampu SpaceSense™ eksklusif yang menyala saat ada gerakan

Teknologi SpaceSense WiZ mengubah lampu Anda menjadi sensor gerakan. Dengan minimal dua lampu WiZ dalam satu ruangan, Anda dapat mengaktifkan fitur SpaceSense di aplikasi WiZ serta menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis dengan deteksi gerakan. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Ciptakan suasana cahaya sempurna Anda

Buat perpaduan warna dan mode cahaya putih yang berbeda-beda untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda sehari-hari. Cukup simpan Suasana baru Anda dan pilih kapan saja dengan aplikasi WiZ atau perintah suara.



Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda suka atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakjubkan dan meningkatkan suasana hati Anda.



Dapatkan suasana yang pas dengan cahaya putih hangat hingga sejuk yang dapat disetel

Pilih dari rentang cahaya putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.



SPEKIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Bentuk lampu: A60
Soket: E27
Jenis kaca: frosted
Dapat diredupkan: Y

DIMENSI LAMPU

Berat: 0,05 kg

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 25 tahun
Faktor perawatan lumen: 70%
Jumlah siklus sakelar: 50.000
Nominal masa pakai: 25.000

KARAKTERISTIK CAHAYA

Konsistensi warna: 6 SDCM
Indeks renderasi warna (CRI): ≥ 80
Suhu warna: 2200-6500 K
Kategori Warna Cahaya: Warna-warni
Flux cahaya nominal: 806 lm
Waktu mulai: < 0.5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
Daya Penerangan (terukur) (Nom): 94

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 65 mA

INFORMASI KEMASAN

EAN: 8720169078000
EOC: 872016907800000
Nama produk: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 822-65 RGB 1C/6

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.5
Voltase: AC 220-240 V
Daya: 8,5 W

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Tinggi keseluruhan: 111 mm
Panjang keseluruhan: 111 mm
Lebar keseluruhan: 60 mm

NILAI TERUKUR

Nilai masa pakai: 25.000
Flux cahaya terukur: 806 lm
Daya listrik terukur: 8.5 W

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Frekuensi: 50-60

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesori: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung Smartthings Siri Shortcuts

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8720169078000
Berat bersih: 0,05 kg
Berat kotor: 0,08 kg
Tinggi: 13 cm
Panjang: 7 cm
Lebar: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.