




Downlight tanam 3 inci 4W

Nikmati semua manfaat pencahayaan pintar dengan WiZ Smart Downlight gen2. Pemasangannya sangat mudah – cukup pasang lampu Anda, unduh aplikasi WiZ, ikuti petunjuknya, dan siap dipasang! Aplikasi ini akan berfungsi dengan Wi-Fi yang ada di rumah Anda, jadi Anda tidak perlu membeli perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway, dan Anda dapat mengendalikannya dari jarak jauh menggunakan aplikasi atau perintah suara.

SOROTAN PRODUK

- Warna-warni
- IP20/Plastik/Putih




Fungsi pencahayaan cerdas mudah diatur

Nikmati manfaat fitur pintar secara instan, hanya dengan menyambungkan lampu WiZ ke jaringan Wi-Fi Anda. Kendalikan lampu dengan mudah saat Anda jauh dari rumah dan jadwalkan lampu untuk menyala dan mati secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway!



Kontrol dengan platform rumah pintar Matter apa pun

Produk ini bersertifikat Matter, memungkinkan kontrol mudah melalui Google Home, Amazon Alexa, Apple Home, atau platform rumah pintar berbasis Matter lainnya pilihan Anda.




Pantau konsumsi energi Anda

Dapatkan gambaran umum konsumsi energi lampu Anda dengan aplikasi WiZ. Akses laporan mingguan atau harian dengan mudah untuk membantu Anda memantau konsumsi energi di rumah.



Aktifkan perangkat dengan gerakan tanpa menggunakan sensor

Teknologi SpaceSense WiZ mentransformasi perangkat Anda menjadi sensor gerakan. Aktifkan fitur SpaceSense di aplikasi WiZ lalu atur agar lampu dan perangkat menyala dan mati secara otomatis, dengan deteksi gerakan. Minimal dua perangkat WiZ dalam satu ruangan diperlukan agar fitur SpaceSense dapat berfungsi.



Jutaan warna dan mode cahaya yang berubah-ubah untuk membuat hari Anda menyenangkan

Pilih warna cahaya apa pun yang Anda suka atau cukup terapkan mode cahaya dinamis yang kami desain untuk Anda. Perapian atau Laut, misalnya, akan membantu Anda menciptakan nuansa menakjubkan dan meningkatkan suasana hati Anda.



Dapatkan suasana yang pas dengan cahaya putih hangat hingga sejuk yang dapat disetel

Pilih dari rentang cahaya putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.



SPEKIFIKASI

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Dapat diredupkan: Y

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Putih
Bahan: Plastik

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 25 tahun
Faktor perawatan lumen: 70%
Jumlah siklus sakelar: 12.500
Nominal masa pakai: 25.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Dapat diredupkan dengan remote control: Y
Terintegrasi dengan LED: Y
Termasuk remote control: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Sudut berkas cahaya: 110 °
Konsistensi warna: 6 SDCM
Indeks renderasi warna (CRI): ≥80
Suhu warna: 2200-6500 K
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
Daya Penerangan (terukur) (Nom): 75

LAIN-LAIN

Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga Dapur Ruang Makan Kamar Tidur

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 34 mA

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.5
Voltase: 220-240 V

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,057 kg
Jarak resesi: 87 mm
Tinggi keseluruhan: 35 mm
Potongan Plafon Tanam: 0-8 cm x 0-8 cm

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Diameter: 90 mm
Total lumen output lampu: 300
Warna cahaya: Cahaya berwarna dan putih (RGBW)
Termasuk lampu Watt: 4
Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
Kelas perlindungan: Kelas II

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: Wireless G
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesoris: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home IFTTT
Klikan-klikuit Matter Samsung Smartthings Sonos

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8720169078383
Berat bersih: 0,06 kg
Berat kotor: 0,07 kg
Tinggi: 9,3 cm
Panjang: 4,1 cm
Lebar: 9,3 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.