




HDMI Sync Box dengan Lampu Latar TV untuk TV 55"-65"

Tingkatkan hiburan dengan memproyeksikan warna layar TV Anda secara real-time. Strip RGBIC mencocokkan warna dinamis dengan kecepatan pencahayaan untuk film, game, atau musik. Nikmati instalasi yang mudah dan pencocokan warna yang akurat melalui HDMI. Sinkronkan dengan perangkat HDMI 2.0 apa pun seperti streaming stick atau konsol game. Hubungkan lampu WiZ berkemampuan warna sebanyak yang Anda inginkan melalui Wi-Fi untuk mendapatkan efek ruangan penuh.

SOROTAN PRODUK

- Memerlukan input HDMI eksternal; tidak kompatibel dengan aplikasi Smart TV
- Mendukung 4K pada 60Hz, HDR10+, Dolby Vision
- Strip RGBIC 3 sisi cocok untuk TV 55"~65"



Pemasangan bersih dan pengaturan mudah

Pasang strip Lampu Latar, sambungkan kabel HDMI, dan sambungkan Sync Box ke Wi-Fi Anda. Tidak ada kamera atau kabel yang tergantung di atas layar TV Anda, kalibrasi yang rumit tidak diperlukan.



Sinkronisasi warna secara real-time

Sync Box membaca sinyal video langsung dari input HDMI, langsung menganalisis seluruh layar TV, dan menghasilkan warna pencocokan yang sangat akurat.




Bekerja dengan perangkat HDMI 2.0 apa pun

Cukup sambungkan Sync Box ke perangkat media HDMI seperti stik streaming, set-top box, dan konsol game. Mendukung 4K pada 60Hz, HDR10+, Dolby Vision.



Sinkronkan dengan semua lampu WiZ Anda

Hubungkan Sync box Anda ke lampu WiZ Wi-Fi + Bluetooth yang berkemampuan warna. Buat pengaturan pencahayaan lengkap yang sesuai dengan TV Anda untuk pengalaman pencahayaan di seluruh ruangan, baik Anda menggunakan bohlam, strip lampu, maupun lampu.



Lampu untuk musik

Sync Box mendeteksi suara melalui mikrofon internalnya, yang memungkinkan lampu berkedip mengikuti musik, bahkan saat TV Anda mati. Tetapkan warna dan efek yang dinamis, ciptakan suasana yang sempurna untuk musik Anda.



Mode Sinkronisasi yang Dapat Disesuaikan melalui Aplikasi WiZ

Sesuaikan efek sinkronisasi dengan mudah menggunakan aplikasi WiZ. Pilih dari mode prasetel seperti Sinematik atau Relaksasi, atau sesuaikan kecerahan dan Warna agar sesuai dengan suasana hati Anda, apakah Anda ingin menonton film seru atau menikmati waktu santai sambil menonton serial favorit Anda.



SPEKIFIKASI

NULL

Warna kabel: hitam

KARAKTERISTIK LAMPU

Penggunaan: Dalam ruangan
Dapat direduplikasi: Y

DESAIN DAN LAPISAN

Warna: Hitam
Bahan: Plastik

DAYA TAHAN

Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
Faktor perawatan lumen: 70%
Jumlah siklus sakelar: 15.000
Nominal masa pakai: 15.000

FITUR EKSTRA/AKSESORI YANG DISERTAKAN

Dapat direduplikasi dengan remote control: Y
Terintegrasi dengan LED: Y
Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
Termasuk adaptor daya: Y
Termasuk remote control: Tidak

KARAKTERISTIK CAHAYA

Indeks renderasi warna (CRI): N.A.
Suhu warna: 2700-6500 K
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
Daya Penerangan (terukur) (Nom): 7

LAMPU STRING/LAMPU STRIP

Ekstensibilitas: Tidak

LAIN-LAIN

Dirancang khusus untuk: Ruang Keluarga Ruang hiburan

KARAKTERISTIK LAIN

Lampu saat ini: 100 mA

KONSUMSI DAYA

Faktor daya: 0.75
Voltase: 220-240 V

DIMENSI DAN BERAT PRODUK

Berat bersih: 0,408 kg
Tinggi keseluruhan: 3,5 mm
Panjang keseluruhan: 2.600 mm
Lebar keseluruhan: 10 mm

LAYANAN

Garansi: 2 tahun

SPEKIFIKASI TEKNIS

Total lumen output lampu: 120
Warna cahaya: Cahaya berwarna gradien (RGBIC)
Termasuk lampu Watt: 17
Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
Kelas perlindungan: Kelas II

BOHLAM

Software yang dapat diupdate: Y

DUKUNGAN

Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
Jumlah maksimum aksesori: 9999
Protokol komunikasi: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung Smartthings Siri Shortcuts

DIMENSI DAN BERAT KEMASAN

EAN/UPC - produk: 8720169078727
Berat bersih: 0,39 kg
Berat kotor: 0,6 kg
Tinggi: 17,8 cm
Panjang: 9,7 cm
Lebar: 17,8 cm



© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Informasi yang diberikan di sini dapat berubah, tanpa pemberitahuan. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kuotasi atau kontrak, kecuali jika telah disetujui oleh Signify. Semua merek dagang dimiliki oleh Signify Holding atau pemiliknya masing-masing.