

# PHILIPS

Bohlam A60 E27 8,5  
W (Setara 60 W) x2

LED Smart

Warna-warni

Plastik

Mudah dipasang dan digunakan

Kontrol dengan aplikasi atau  
perintah suara

8720169171107



## Smart lighting untuk kehidupan sehari-hari Anda

Lampu penuh warna berbentuk globe LED WiZ menghadirkan pencahayaan pintar untuk kehidupan Anda sehari-hari. Gunakan di lampu lantai atau lampu gantung untuk menciptakan suasana pilihan dengan 16 juta warna serta cahaya putih sejuk hingga hangat. Anda dapat mengatur jadwal untuk menyalakan dan mematikan lampu sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan, mengontrol dengan ponsel pintar atau suara, serta memiliki akses jarak jauh ke lampu bahkan saat Anda sedang tidak di rumah. Lampu WiZ terhubung ke Wi-Fi yang ada, sehingga tidak memerlukan perangkat keras tambahan.

### Instalasi mudah

- Fungsi pencahayaan cerdas mudah diatur

### Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.

### Fitur pintar

- Fitur kesehatan preset
- Atur lampu untuk mengikuti jadwal Anda


8720169171107

**Mode cahaya**

- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.

# Kelebihan Utama

## Pengaturan instan



Nikmati manfaat fitur pintar secara instan, hanya dengan menyambungkan lampu WiZ ke jaringan Wi-Fi Anda. Kendalikan lampu dengan mudah saat Anda jauh dari rumah dan jadwalkan lampu untuk menyala dan mati secara otomatis. Tidak perlu memasang perangkat keras tambahan seperti hub atau gateway!

### Kendalikan dari mana saja

Kendalikan perangkat Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan perangkat sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

## Fitur kesehatan preset



Gunakan fitur kesehatan preset di aplikasi WiZ dan nikmati pola pencahayaan yang paling sesuai untuk ritme sirkadian Anda sepanjang hari. WiZ akan memberikan cahaya siang hari yang cerah saat Anda perlu mendapatkan energi dan fokus, lalu bertransisi dengan mulus ke putih hangat lembut untuk membantu Anda rileks dan tidur lebih nyenyak.

## Jadwal otomatisasi lampu



Otomatiskan lampu pintar Anda untuk mengikuti rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala di pagi hari atau sebelum Anda tiba di rumah, dan padam saat tidak diperlukan untuk menghemat energi.

### Suasana yang Disesuaikan

Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, WiZmote, atau kendali suara.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: A60
- Soket: E27
- Jenis kaca: frosted
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Y

## Dimensi lampu

- Berat: 0,13 kg

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 25 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 25.000

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Terintegrasi dengan LED: Y
- Energi Surya: Tidak
- Lampu Warm glow dapat diredupkan: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI):  $\geq 80$
- Suhu warna: 2200-6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Warna-warni
- Flux cahaya nominal: 806 lm
- Waktu mulai:  $< 0.5$  s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 94

**Lain-lain**

- EyeComfort: Tidak

**Karakteristik lain**

- Lampu saat ini: 65 mA

**Informasi kemasan**

- EAN: 8720169171107
- EOC: 872016917110700
- Nama produk: Wi-Fi BLE 8.5/60W E27 822-65 RGB 2CT/6

**Konsumsi daya**

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt yang setara: 60 W
- Daya: 8,5 W

**Dimensi dan berat produk**

- Tinggi keseluruhan: 122 mm
- Panjang keseluruhan: 122 mm
- Lebar keseluruhan: 60 mm

**Nilai terukur**

- Nilai masa pakai: 25.000
- Flux cahaya terukur: 806 lm
- Daya listrik terukur: 8.5 W

**Spesifikasi teknis**

- Frekuensi: 50-60
- Teknologi lampu: LED

**Bohlam**

- Software yang dapat diupdate: Y

**Dukungan**

- Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
- Jumlah maksimum aksesori: 9999
- Protokol komunikasi: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Fungsionalitas Matter: Melalui hub pihak ketiga (Wi-Fi)

**Dimensi dan berat kemasan**

- EAN/UPC - produk: 8720169171107
- Berat bersih: 0,1 kg
- Berat kotor: 0,19 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 7 cm
- Lebar: 14 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-05-13  
Versi: 0.124

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.