

PHILIPS


Cahaya tidak langsung

LIGHTSTRIPS

Lampu strip LED

Putih

8720169287952



Tahan lama dan terang

Strip tegangan rendah yang aman dan tahan lama memberikan cahaya terang dan nyaman

Mudah digunakan

- Mudah dipasang, mudah digunakan

Keamanan

- Bahan aman dan ramah lingkungan

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 20.000 jam

Kelebihan Utama

Mudah dipasang, mudah digunakan

Lampu kipas plafon Philips LED yang dapat ditarik telah lulus pengujian keamanan yang ketat dan termasuk sekrup tahan jatuh dan desain yang kokoh di samping fitur keselamatan penting lainnya.

Bahan aman dan ramah lingkungan

Terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan ramah anak untuk menjaga keselamatan dan masa depan Anda.

Masa pakai lama hingga 20.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 20.000 jam.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 15.000
- Nominal masa pakai: 20.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- Termasuk adaptor daya: Tidak
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 120
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

Lampu string/Lampu strip

- Ekstensibilitas: Y

Lain-lain

- Jenis: Lampu Strip
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 1170 mA

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,0475 kg
- Tinggi keseluruhan: 1,4 mm
- Panjang keseluruhan: 5.000 mm
- Lebar keseluruhan: 8 mm

Layanan

- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 600
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: 6500
- Stopkontak: DC, MAKS 24 V
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas III

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169287952
- Berat bersih: 0,05 kg
- Berat kotor: 0,09 kg
- Tinggi: 14,5 cm
- Panjang: 1,5 cm
- Lebar: 11,5 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-05-13
Versi: 0.189

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.