

# PHILIPS

## Downlight

Lampu Tersembunyi

6500/2700/4000K

Putih

SceneSwitch

8720169291751



## Cahaya yang nyaman dengan fitting lebih ramping

Lampu LED Philips menghadirkan lampu yang dirancang agar nyaman di mata.

### Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

### Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

### Keamanan

- Tanpa radiasi UV berbahaya

### Pemasangan

- Driver terintegrasi dengan konektor untuk kemudahan pemasangan.

### Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

# Kelebihan Utama

## Cocok untuk plafon rendah Desain ramping

### Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

## Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

## Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

## Driver terintegrasi dengan konektor untuk kemudahan pemasangan.

Memungkinkan pemasangan yang aman dan mudah tanpa perlu keahlian atau pengabelan.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 12.500
- Nominal masa pakai: 25.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 110
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 2700-4000-6500 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 76

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Dapur, Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Kantor
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Fitur Tambahan: SceneSwitch

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 70 mA

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Daya: 9

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,07 kg
- Jarak resesi: 110 mm
- Tinggi keseluruhan: 47 mm
- Potongan Plafon Tanam: 10.5 cm x 10.5 cm

## Layanan

- Garansi: 3 tahun

### Spesifikasi teknis

- Diameter: 120 mm
- Total lumen output lampu: 2700K : 6304000K : 7506500K : 680
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya putih yang dapat diatur
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

### Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

### Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Sistem pengoperasian kompatibel: Tidak berlaku
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169291751
- Berat bersih: 0,07 kg
- Berat kotor: 0,1 kg
- Tinggi: 12,2 cm
- Panjang: 5,4 cm
- Lebar: 12,1 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-07-04  
Versi: 0.105

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.