

# PHILIPS

5m dengan set kabel  
24W Putih Hangat

Lightstrip

4000K

Putih

Kecerahan Ganda

8720169351554



## Warna yang sangat cerah secara menyeluruh

Lampu strip RGB warna lengkap dengan panjang 5 m, 10 m, dan 15 m menambahkan tema dan suasana ke lokasi mana pun di rumah Anda. Remote control yang disertakan memungkinkan Anda meredupkan, mengubah warna dan suasana dengan mudah dan praktis, serta menyalakan dan mematikan lampu strip. Efek cahaya dinamis yang berubah warna menciptakan suasana dramatis, nyaman, menyenangkan, atau romantis. Cahaya yang sangat terang dan seragam secara menyeluruh tanpa bayangan atau bintik gelap.

### **Pemasangan mudah**

- Potong sesuai ukuran

### **Mudah dan aman digunakan**

- Lapisan khusus membuat strip aman disentuh

### **Mode cahaya**

- Cahaya putih yang sangat terang dan seragam secara menyeluruh

### **Fleksibilitas tertinggi dalam pemasangan**

- Perak 3M tugas berat pada lampu strip tipis

### **Plug and Play**

- Plug-and-play: pemasangan mudah

# Kelebihan Utama

## Potong sesuai ukuran

Potong lampu strip dengan mudah agar sesuai dengan ruangan Anda. Tanda potong pada lampu strip menunjukkan tempat pemotongan.

## Sepenuhnya aman disentuh

Lapisan khusus menawarkan perlindungan yang lebih baik untuk komponen listrik, sehingga memastikan pemasangan dan pemeliharaan yang aman, serta perlindungan terhadap debu dan kelembapan.

## Cahaya putih yang sangat terang

Lampu strip LED berintensitas tinggi ini mempercantik ruangan Anda dengan cahaya yang sangat terang dan seragam. Cukup pasang dan nyalakan untuk menciptakan suasana sempurna Anda.

## Plug-and-play: pemasangan mudah

Lampu strip plug-and-play kami mudah dipasang, sehingga Anda dapat langsung menggunakannya. Semua yang Anda butuhkan disertakan di dalam kotak.

## Lampu strip melekat dengan aman di mana saja

Tempelkan lampu strip di mana pun Anda inginkan dengan lapisan perekat berkualitas tinggi

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 15.000
- Nominal masa pakai: 15.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredukkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Y
- Termasuk adaptor daya: Y
- Termasuk remote control: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 120
- Konsistensi warna: 3.5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 4000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 22

## Lampu string/Lampu strip

- Ekstensibilitas: Tidak

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Dapur, Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Kantor, Aula
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Strip
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- Fitur Tambahan: Kecerahan Ganda

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 185 mA

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,1 kg
- Tinggi keseluruhan: 1,3 mm
- Panjang keseluruhan: 5.000 mm
- Lebar keseluruhan: 8 mm

### Layanan

- Garansi: 2 tahun

### Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 530
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya putih sejuk
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

### Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

### Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Sistem pengoperasian kompatibel: Tidak berlaku
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169351554
- Berat bersih: 0,1 kg
- Berat kotor: 0,2 kg
- Tinggi: 21,3 cm
- Panjang: 4,7 cm
- Lebar: 14,2 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-07-04  
Versi: 0.93

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.