

Lampu Tanam
Becken Tanam

Lampu Tersembunyi

4000K

Putih

8720169355767



Cahaya dan gaya terbaik

Sangat tersembunyi untuk kenyamanan visual

Sesuaikan interior Anda

- Bentuk ekspresif dan elegan

Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

Keamanan

- Penutup pelindung LED untuk isolasi Sumber cahaya yang optimal dan memastikan keamanan

Kualitas premium

- EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata

Kelebihan Utama

Bentuk ekspresif dan elegan

Desain yang bersih dan modern menghadirkan keanggunan dan kecanggihan pada ruangan Anda.

Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

Penutup pelindung LED untuk isolasi

Sumber cahaya yang optimal dan memastikan keamanan

Melindungi LED itu sendiri untuk memastikannya terlindungi saat dibawa dan dipasang.

Eyecomfort

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak

menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 12.500
- Nominal masa pakai: 25.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat direndupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 100 °
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 4000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 81 lm/W

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 85 mA

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Konsumsi Daya: 11

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,15 kg
- Jarak resesi: 250 mm
- Tinggi keseluruhan: 50 mm
- Potongan Plafon Tanam: 9,0 cm x 9,0 cm

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8720169355767
- Berat bersih: 0,15 kg
- Berat kotor: 0,2 kg
- Tinggi: 8,8 cm
- Panjang: 12 cm
- Lebar: 12 cm

Layanan

- Garansi: 3 tahun

Spesifikasi teknis

- Diameter: 100 mm
- Total lumen output lampu: 900
- Warna cahaya: Cahaya putih sejuk
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat direndupkan:
Tidak
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II



Tanggal dikeluarkan:
2025-12-06
Versi: 0.87

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.