

## Lampu Strip Lampu Strip 5 m


Lightstrip

3000K

Putih

Dapat diredukan

8720169394742



# Cahaya dan gaya terbaik

Lampu strip COB menawarkan kualitas cahaya superior dan keseragaman yang sangat baik

#### **Lampu berkualitas tinggi**

- EyeComfort – cahaya yang nyaman di mata Anda

#### **Efek cahaya**

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

#### **Daya tahan**

- Kualitas tahan lama, bahkan setelah bertahun-tahun

# Kelebihan Utama

## **EyeComfort – cahaya yang nyaman di mata Anda**



Cahaya berkualitas buruk dapat menyebabkan mata tegang. Karena banyak dari kita menghabiskan waktu di dalam ruangan, menerangi rumah Anda dengan benar menjadi suatu

keharusan. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat termasuk kedipan, strobo, silau, tampilan warna, dan efek peredupan untuk memastikannya memenuhi persyaratan EyeComfort. Lampu Philips LED ini tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, tetapi juga tetap dengan performa yang sama selama masa pakainya, menghasilkan kualitas cahaya, output, dan warna yang konsisten selama lebih dari satu dekade.

## **Cahaya terang dengan distribusi seragam**

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

## **Awet dan tahan lama**

Terbuat dari bahan-bahan kuat yang dipilih karena daya tahan dan daya tarik visualnya. Dibuat untuk performa tahan lama. Pasang dan lupakan hingga masa pakainya berakhir—tanpa perlu repot menggantinya. Bahan berkualitas tinggi telah melalui uji ketahanan UV, suhu tinggi, dan ketahanan lainnya untuk memastikan daya tahannya

# Spesifikasi

## **Karakteristik lampu**

- Penggunaan: Dalam ruangan

## **Desain dan lapisan**

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

## **Daya tahan**

- Jumlah siklus sakelar: 15.000
- Nominal masa pakai: 20.000

## **Lingkungan**

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## **Fitur ekstra/aksesori yang disertakan**

- Dapat direndupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- Termasuk adaptor daya: Tidak
- Termasuk remote control: Tidak

## **Karakteristik cahaya**

- Sudut berkas cahaya: 120 °
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 3000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

## **Lampu string/Lampu strip**

- Ekstensibilitas: Tidak

**Lain-lain**

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Makan, Dapur, Ruang Keluarga
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Strip
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- Fitur Tambahan: Dapat diredukan

**Karakteristik lain**

- Lampu saat ini: 2080 mA

**Dimensi dan berat produk**

- Berat bersih: 0,056 kg
- Tinggi keseluruhan: 1,7 mm
- Panjang keseluruhan: 5.000 mm
- Lebar keseluruhan: 8 mm

**Layanan**

- Garansi: 2 tahun

**Spesifikasi teknis**

- Total lumen output lampu: 950
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: DC 24
- Peralatan lampu dapat diredukan: Tidak
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas III

**Dimensi dan berat kemasan**

- EAN/UPC - produk: 8720169394742
- Berat bersih: 0,06 kg
- Berat kotor: 0,09 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 13 cm
- Lebar: 1,5 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2025-11-01  
Versi: 0.119

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.