

# PHILIPS

Lampu Tanam  
Meson

Lampu Tersembunyi

4000K

Putih

8721103042453



## Dirancang untuk rumah impian Anda

Dengan desain kokoh dan kinerja optimal, Performa lampu downlight Philips LED adalah lumener sempurna yang menghadirkan kualitas dan kecerahan ke ruang mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman di mata Anda.

### Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

### Kualitas premium

- EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata

### Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 25.000 jam

# Kelebihan Utama

## Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

## Eyecomfort

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

## Masa pakai lama hingga 25.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 25.000 jam

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

## Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 12.500
- Nominal masa pakai: 25.000

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

**Karakteristik cahaya**

- Sudut cahaya: 90
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 4000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 67

**Lain-lain**

- Dirancang khusus untuk: Dapur, Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Kantor, Hotel, Restoran
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

**Karakteristik lain**

- Lampu saat ini: 57 mA

**Konsumsi daya**

- Faktor daya: 0.5
- Daya: 7

**Dimensi dan berat produk**

- Berat bersih: 0,05 kg
- Jarak resesi: 50 mm
- Tinggi keseluruhan: 40 mm
- Potongan Plafon Tanam: 9.0 cm x 9.0 cm

**Layanan**

- Garansi: 3 tahun

**Spesifikasi teknis**

- Diameter: 105 mm
- Total lumen output lampu: 470
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya putih sejuk
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

**Bohlam**

- Software yang dapat diupdate: Tidak

**Dukungan**

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

**Dimensi dan berat kemasan**

- EAN/UPC - produk: 8721103048363
- Berat bersih: 0,2 kg
- Berat kotor: 0,25 kg
- Tinggi: 9 cm
- Panjang: 10,6 cm
- Lebar: 21,2 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-04-15  
Versi: 0.214

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.