

**PHILIPS**

Lampu Track 4x

Lampu Track

3000K

Hitam

ClickFix



8721103043061

# Lampu track ramping dan fleksibel

Sistem pencahayaan yang nyaman dengan desain super ramping

## **Lampu berkualitas tinggi**

- EyeComfort – cahaya yang nyaman di mata Anda

## **Sesuaikan interior Anda**

- Bentuk ekspresif dan elegan
- Desain sangat ramping

# Kelebihan Utama

## **EyeComfort – cahaya yang nyaman di mata Anda**



Cahaya berkualitas buruk dapat menyebabkan mata tegang. Karena

banyak dari kita menghabiskan waktu di dalam ruangan, menerangi rumah Anda dengan benar menjadi suatu keharusan. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat termasuk kedipan, strobo, silau, tampilan warna, dan efek peredupan untuk memastikannya memenuhi persyaratan EyeComfort. Lampu Philips LED ini tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, tetapi juga tetap dengan performa yang sama selama masa pakainya,

menghasilkan kualitas cahaya, output, dan warna yang konsisten selama lebih dari satu dekade.

### **Bentuk ekspresif dan elegan**

Desain yang bersih dan modern menghadirkan keanggunan dan kecanggihan pada ruangan Anda.

### **Desain sangat ramping**

Desain yang ramping ideal untuk ruangan berplafon rendah, terpasang flush pada permukaan.

## Spesifikasi

### **Karakteristik lampu**

- Penggunaan: Dalam ruangan

### **Desain dan lapisan**

- Warna: Hitam
- Bahan: Logam

### **Daya tahan**

- Jumlah siklus sakelar: 12.500
- Nominal masa pakai: 25.000

### **Lingkungan**

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### **Fitur ekstra/aksesori yang disertakan**

- Klik! Pemasangan FIX: Tidak
- Dapat direndupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

### **Karakteristik cahaya**

- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 3000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

### **Lain-lain**

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Makan, Kantor, Ruang Keluarga
- Gaya: Modern
- Jenis: Lampu Track
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- Fitur Tambahan: ClickFix

### **Konsumsi daya**

- Faktor daya: 0.9
- Daya: 6

### **Dimensi dan berat produk**

- Berat bersih: 1,2146 kg
- Tinggi keseluruhan: 120 mm
- Panjang keseluruhan: 1.000 mm
- Lebar keseluruhan: 40 mm

### **Layanan**

- Garansi: 3 tahun

**Spesifikasi teknis**

- Total lumen output lampu: 4X420
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredukan:  
Tidak
- Kelas energi mencakup sumber cahaya: tidak berlaku
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II

- Sumber cahaya dapat diganti: Y
- Jumlah sumber cahaya: 4

**Dimensi dan berat kemasan**

- EAN/UPC - produk: 8721103043061
- Berat bersih: 0,99 kg
- Berat kotor: 1,29 kg
- Tinggi: 5,5 cm
- Panjang: 102,5 cm
- Lebar: 9 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-01-14  
Versi: 0.166

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.