

PHILIPS

Lampu Tanam
Meson

Lampu Tersembunyi

6500K

Putih

8721103048523



Dirancang untuk rumah impian Anda

Dengan desain kokoh dan kinerja optimal, Performa lampu downlight Philips LED adalah lumener sempurna yang menghadirkan kualitas dan kecerahan ke ruang mana pun di rumah. Cahaya yang nyaman di mata Anda.

Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

Kualitas premium

- EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 25.000 jam

Kelebihan Utama

Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

Eyecomfort

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

Masa pakai lama hingga 25.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 25.000 jam

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 12.500
- Nominal masa pakai: 25.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 90
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Suhu warna: 4000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 77

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Dapur, Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Kantor, Hotel, Restoran
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 197 mA

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Daya: 24

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,178 kg
- Jarak resesi: 50 mm
- Tinggi keseluruhan: 50 mm
- Potongan Plafon Tanam: 20.0 cm x 20.0 cm

Layanan

- Garansi: 3 tahun

Spesifikasi teknis

- Diameter: 215 mm
- Total lumen output lampu: 1850
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya putih sejuk
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Sistem pengoperasian kompatibel: Tidak berlaku
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8721103048547
- Berat bersih: 0,71 kg
- Berat kotor: 0,89 kg
- Tinggi: 20 cm
- Panjang: 22 cm
- Lebar: 22 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-07-04
Versi: 0.214

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.