

PHILIPS

Kit GU10

LED Smart

Warna-warni

Cahaya terang, warna semarak

Pengaturan dan kontrol yang mudah



8721103066763



Penerangan pintar untuk kehidupan sehari-hari Anda

Beralihlah dari lampu konvensional ke lampu pintar LED dengan Kit Lampu Sorot LED Philips smart GU10! Dengan WiZ APP, Anda dapat mengendalikan lampu dari jarak jauh, membuat jadwal yang menerangi setiap aktivitas Anda, dan beralih dari suasana kantor rumah ke suasana pesta dalam sekejap. Ditambah lagi, dengan peningkatan efisiensi energi, Anda juga akan melihat perbedaannya pada tagihan listrik Anda!

Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.

Fitur pintar

- Peredupan pintar melalui aplikasi atau suara
- Pantau konsumsi energi Anda

Mode cahaya

- Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset

Faktor bentuk

- Multiplikasi dan pemasangan sederhana
- Sorotkan cahaya di mana saja dengan kepala lampu sorot yang dapat disesuaikan

Kelebihan Utama

Kendalikan dari mana saja




Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

Smart Dimmer




Redupkan lampu ke tingkat kecerahan yang diinginkan melalui smartphone, remote, atau suara Anda. Tidak perlu memasang peredup yang mahal.

Pemantauan energi



Dapatkan gambaran umum konsumsi energi lampu Anda dengan aplikasi WiZ. Akses laporan mingguan atau harian dengan mudah untuk membantu Anda memantau konsumsi energi di rumah.

Jutaan warna dan mode cahaya dinamis




Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda.

Putih hangat hingga sejuk dapat disetel dan mode preset




Pilih dari rentang putih sejuk yang memberi energi hingga putih hangat yang lembut, atau cukup pilih dari mode preset seperti Focus dan Relax guna menciptakan suasana terbaik untuk aktivitas Anda.

Multiplikasi dan pemasangan sederhana



Cukup tempelkan ke permukaan mana pun yang Anda sukai – display jendela, plafon baki, area kerja, dan di bawah lemari. Mencerahkan dan menambahkan aksen pada furnitur Anda.

Kepala lampu yang dapat disesuaikan



Berikan aksen pada karya seni atau soroti bagian dekorasi interior favorit Anda dengan lampu sorot ini, yang menawarkan sudut berkas cahaya 36 derajat.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Dapat diredupkan: Y

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 15.000

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Yes
- Dapat diredupkan dengan remote control: Y
- Terintegrasi dengan LED: Tidak
- Termasuk remote control: Tidak
- Energi Surya: Tidak
- Lampu Warm glow dapat diredupkan: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 36
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: 2

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Suasana

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 40 mA

Konsumsi daya

- Voltase: 220-240 V

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,155 kg
- Panjang tampilan cahaya: 6.8-7.5 cm
- Lebar tampilan cahaya: 6.8-7.5 cm
- Jarak resesi: 10 mm
- Tinggi keseluruhan: 72 mm

Layanan

- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Diameter: 90 mm
- Total lumen output lampu: 400
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya berwarna dan putih (RGBW)
- Termasuk lampu Watt: MAX 5 LED GU10
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Y

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Periode dukungan yang ditentukan: Minimum of 60 months after introduction date
- Jumlah maksimum aksesori: 9999
- Protokol komunikasi: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilitas dengan sistem pihak ketiga: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Fungsionalitas Matter: Melalui hub pihak ketiga (Wi-Fi)

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8721103066763
- Berat bersih: 0,16 kg
- Berat kotor: 0,36 kg
- Tinggi: 7 cm
- Panjang: 12,5 cm
- Lebar: 10,5 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-05-26
Versi: 0.275

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com