

PHILIPS

Lampu Tanam
Meson 6 inci 17W

Lampu Tersembunyi

3000/4300/6500K

Putih

SceneSwitch

8721103091994



Satu peralatan. Tombol Anda. Tiga pengaturan cahaya.

Lampu LED Philips menghadirkan lampu yang dirancang agar nyaman di mata.

Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

Efek cahaya

- Suhu warna yang dapat disesuaikan

Keamanan

- Tanpa radiasi UV berbahaya

Pemasangan

- Driver terintegrasi dengan konektor untuk kemudahan pemasangan.

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Kelebihan Utama

Cocok untuk plafon rendah Desain ramping

Suhu warna yang dapat disesuaikan

Beralih dengan mudah dari cahaya putih sejuk untuk konsentrasi ke cahaya yang lebih nyaman untuk beristirahat.

Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

Driver terintegrasi dengan konektor untuk kemudahan pemasangan.

Memungkinkan pemasangan yang aman dan mudah tanpa perlu keahlian atau pengabelan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Dapat diredupkan: Tidak

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 15.000
- Nominal masa pakai: 30.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 90
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 73,5

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Dapur, Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Kantor Rumah
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- Fitur Tambahan: SceneSwitch

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 133 mA

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Watt: 17 W

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,115 kg
- Panjang tampilan cahaya: 15.0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 15.0 cm
- Tinggi: 5 cm
- Jarak resesi: 5 mm

Layanan

- Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Diameter: 165 mm
- Total lumen output lampu: 3000K:12004300K:12506500K:1250
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: 3000/4300/6500
- Stopkontak: AC 220-240
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8721103091994
- Berat bersih: 0,12 kg
- Berat kotor: 0,17 kg
- Tinggi: 17,2 cm
- Panjang: 5,3 cm
- Lebar: 17 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-04-15
Versi: 0.35

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.