

Lampu Tanam
Eridani 9W 4 inci

Lampu Tersembunyi

6500/3000/4300K

Putih

SceneSwitch

8721103108777



Satu peralatan. Tombol Anda. Tiga pengaturan cahaya.

Ubah suasana kamar Anda agar sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Dengan downlight LED Philips SceneSwitch, Anda dapat dengan mudah mengubah pengaturan dari cahaya terang, menjadi cahaya alami dan menjadi cahaya hangat yang nyaman. Cahaya yang nyaman di mata Anda. Tidak perlu memasang peredup atau tambahan lainnya. Anda hanya memerlukan tombol yang sudah ada.

Didesain untuk ruang tamu dan kamar tidur Anda

- Sempurna untuk bersantai dan berinteraksi

Efek cahaya

- Suhu warna yang dapat disesuaikan

Perawatan Mata

- Kualitas lampu LED yang tinggi menghasilkan warna terang

Kelebihan Utama

Sempurna untuk bersantai dan berinteraksi

Ruang tamu merupakan bagian inti setiap rumah – tempat keluarga berkumpul untuk menikmati waktu santai dan tempat tamu berinteraksi. Pencahayaan untuk ruang tamu dan kamar tidur Anda harus fleksibel dan mudah disesuaikan menurut penggunaan yang berbeda sepanjang hari. Penempatan sumber cahaya

berbeda yang cermat dan permainan lapisan cahaya membantu menciptakan suasana ruangan yang luas dan memberikan rasa yang hangat dan nyaman pada ruang tersebut.

Suhu warna yang dapat disesuaikan

Beralih dengan mudah dari cahaya putih sejuk untuk konsentrasi ke cahaya yang lebih nyaman untuk beristirahat.

Lampu LED berkualitas tinggi

Teknologi LED premium terintegrasi ke dalam lampu Philips ini. Saat langsung menyala, lampu ini memungkinkan output cahaya optimal dan menghasilkan warna terang untuk membantu anak-anak mengidentifikasi warna saat menggambar atau membaca.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Dapat direndupkan: Tidak

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 7.500
- Nominal masa pakai: 15.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat direndupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 100 °
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 72, 80, 80 lm/W

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Makan, Dapur, Ruang Keluarga
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- Fitur Tambahan: SceneSwitch

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 65 mA

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51
- Watt: 9 W

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,051 kg
- Panjang tampilan cahaya: 10.0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 10.0 cm
- Jarak resesi: 12 mm
- Tinggi keseluruhan: 4 mm

Layanan

- Garansi: 3 tahun

Spesifikasi teknis

- Diameter: 115 mm
- Total lumen output lampu: 3000K: 6504300K: 7206500K: 720
- Warna cahaya: 6500/3000/4300
- Stopkontak: AC 220–240
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II
- Jumlah sumber cahaya: 1

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8721103108777
- Berat bersih: 0,05 kg
- Berat kotor: 0,07 kg
- Tinggi: 10,7 cm
- Panjang: 10,7 cm
- Lebar: 4,1 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-12-17
Versi: 0.92

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung pada informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.