

PHILIPS

Lampu Tanam
Meson

Lampu Tersembunyi

4000K

Putih

UltraBright

8721103157379



UltraBright Downlight, menyediakan solusi pencahayaan yang terang dan nyaman untuk Anda

Terangi ruangan Anda dengan lampu plafon Philips EyeComfort LED yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 30.000 jam

KECERAHAN TINGGI DAN SUDUT CAHAYA LEBAR

- 302 LED berdaya terang tinggi, lampu sorot tenaga surya kami menghasilkan 1200 lumen dengan suhu warna putih yaitu 6500K. Tiga kepala yang dapat disesuaikan dapat diputar untuk memastikan distribusi cahaya luas 270° dan jangkauan 20 meter.

8721103157379

Cahaya yang nyaman di mata

- Nikmati cahaya terang dan nyaman dengan teknologi EyeComfort andalan kami. Terangi rumah Anda dan hadirkan suasana sempurna dengan lampu LED yang dirancang khusus untuk meminimalkan silau dan kedipan demi kenyamanan mata maksimal.

Kelebihan Utama

Masa pakai lama hingga 30.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 30.000 jam.

KECERAHAN TINGGI DAN SUDUT CAHAYA LEBAR

302 LED berdaya terang tinggi, lampu sorot tenaga surya kami menghasilkan 1200 lumen dengan suhu warna putih yaitu 6500K. Tiga kepala yang dapat disesuaikan dapat diputar untuk memastikan distribusi cahaya luas 270° dan jangkauan 20 meter.

Cahaya yang nyaman di mata

Nikmati cahaya terang dan nyaman dengan teknologi EyeComfort andalan kami. Terangi rumah Anda dan hadirkan suasana sempurna dengan lampu LED yang dirancang khusus untuk meminimalkan silau dan kedipan demi kenyamanan mata maksimal.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Dapat diredupkan: Tidak

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 15.000
- Nominal masa pakai: 30.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 100
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 4000 K
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 125

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Makan, Ruang Keluarga, Kantor Rumah, Lorong
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- Fitur Tambahan: UltraBright

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 190 mA

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Daya: 24

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,166 kg
- Panjang tampilan cahaya: 20.0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 20.0 cm
- Jarak resesi: 12 mm
- Tinggi keseluruhan: 4 mm

Layanan

- Garansi: 3 tahun

Spesifikasi teknis

- Diameter: 215 mm
- Total lumen output lampu: 3020
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya putih netral
- Stopkontak: AC 220-240
- Kode IP: IP20 | Perlindungan jari
- Kelas perlindungan: Kelas II

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku



Tanggal dikeluarkan:
2026-04-29
Versi: 0.144

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.