

PHILIPS

IP44 Lampu Plafon

myBathroom

18W; Cool White; 1650 lumen;
LED Internal;

Peringkat IP44 memastikan
perlindungan dari debu dan
kelembapan;

Cincin emas yang menarik di
tepinya;

Sempurna untuk balkon dan
kamar mandi

919215851070



Kombinasi utilitas fungsional dan daya tarik dekoratif

Menghadirkan cahaya plafon yang ramping namun elegan dengan desain minimalis untuk mengubah ruang rumah Anda. Lampu ini menciptakan suasana yang menyenangkan dan menjamin kenyamanan mata

Terangi kamar mandi Anda dengan cahaya berkualitas tinggi

- Terang itu sangat penting di kamar mandi

Kelebihan Utama

Terang itu sangat penting

Terang itu sangat penting untuk hasil yang baik di depan cermin, itulah sebabnya setiap lampu dilengkapi

sumber cahaya berkualitas tinggi untuk penampilan penuh percaya diri. Rangkaian penerangan kamar mandi menggunakan teknologi hemat energi

terkini untuk cahaya berkualitas baik yang memberikan banyak penerangan tanpa terlalu menyilaukan.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Dimensi lampu

- Tinggi: 6,5 cm

Desain dan lapisan

- Warna: Putih dengan cincin kuning di tepinya
- Bahan: Polikarbonat

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- 4 konsep cahaya: Tidak
- Garansi 5 tahun untuk modul LED: Tidak
- Baterai termasuk: Tidak
- Berkas cahaya dua arah: Tidak
- Efek cahaya lilin: Tidak
- Centerpiece: Tidak
- Pilih warna: Tidak
- Termasuk penjepit: Y
- Berubah warna (LED): Tidak
- Sensor siang dan malam hari: Tidak
- Berkas cahaya tetap: Tidak
- Sepenuhnya tahan cuaca: Tidak
- Termasuk bridge Hue: Tidak
- Tombol Hue: Tidak
- Termasuk Tombol Hue: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Sangat cocok untuk penciptaan suasana: Y
- Bahan berkualitas premium: Y

Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 80

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar mandi, Balkon
- Gaya: Kontemporer

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,406 kg
- Tinggi: 6,5 cm
- Panjang: 25 cm
- Lebar: 25 cm

Layanan

- Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai lampu hingga: 20.000
- Termasuk lampu output lumen: 1.650
- Diameter: 250 mm
- Total lumen output lampu: 1650
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya putih sejuk
- Stopkontak: 220-240 V
- Kelas energi mencakup sumber cahaya: LED built in + lampu kelas A+
- Kode IP: IP44 | Perlindungan kabel dan tahan percikan

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169166837
- Berat bersih: 0,41 kg
- Berat kotor: 0,58 kg
- Tinggi: 25,2 cm
- Panjang: 25,2 cm
- Lebar: 6,9 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-04-08
Versi: 0.159

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.