

# PHILIPS

Lampu Dinding  
Kamar Mandi

myBathroom

10W; Putih Hangat; 1000 lumen;  
LED Internal;

Peringkat IP44 memastikan  
perlindungan dari debu dan  
kelembapan;

Output cahaya terang pada 100  
lumen/watt;

Desain elegan

919215851242



## Sangat cocok untuk kamar mandi karena menawarkan output cahaya terang

Kata 'Meraki' merujuk pada jiwa, kreativitas, atau cinta yang dicurahkan dalam menciptakan sesuatu! Lampu dinding ini mewujudkan makna sebenarnya dari kata tersebut, karena telah dibuat dengan ketelitian maksimal, sehingga Anda dapat memanfaatkan waktu 'me time' Anda yang dihabiskan di depan cermin sebaik mungkin. Dengan output cahaya terang dan perlindungan dari kelembapan dan cipratan air, lampu dinding Meraki adalah aksesori yang sempurna untuk kamar mandi dan ruang rias. Karena bentuknya yang ramping, tirai ini juga dapat digunakan di balkon, lobi, atau tangga dengan sangat mudah.

### Mode cahaya

- Terangi rumah Anda dengan kecerahan ekstra

# Kelebihan Utama

## Lebih terang

Cerahkan rumah Anda dengan bohlam lampu lumen tinggi ini. Dengan

kecerahan yang cukup untuk membantu Anda melakukan berbagai tugas, atau untuk aktivitas santai,

lampu ini juga bekerja sangat baik di ruang besar dengan plafon tinggi.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

## Desain dan lapisan

- Warna: Krom
- Bahan: MS berlapis krom dengan peredam PC

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Anti-karat anti-debu: Tidak
- Termasuk penjepit: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Sangat cocok untuk penciptaan suasana: Y
- Sangat cocok untuk pemasangan horizontal/vertikal: Y
- Bahan berkualitas premium: Y
- Cahaya Kuning: Y

## Karakteristik cahaya

- Indeks renderasi warna (CRI): 80

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar mandi
- Gaya: Fungsional

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,378 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 30 cm
- Lebar: 6,5 cm
- Tinggi: 5,12 in
- Panjang: 11,81 in
- Lebar: 2,56 in

## Layanan

- Garansi: 1 tahun

## Spesifikasi teknis

- Total lumen output lampu: 1000
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Lampu putih hangat
- Stopkontak: 220-240 V
- Kelas energi mencakup sumber cahaya: LED bawaan
- Kode IP: IP44
- Sumber cahaya dapat diganti: Tidak

## Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169275539
- Berat bersih: 0,38 kg
- Berat kotor: 0,46 kg
- Tinggi: 14 cm
- Panjang: 31 cm
- Lebar: 7 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2026-07-04  
Versi: 0.225

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.