

PHILIPS

Plafoniera Suede
24 W

Lampade da soffitto

2700K

Bianco



31802/31/EO



Arreda la tua casa con la luce

La forma delicata e semplice di questa applique e plafoniera a LED Philips myLiving Suede è armonica e non intrusiva; si adatta quindi perfettamente a qualsiasi tipo di stanza creando una luce bianca calda diffusa.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Caratteristiche speciali

- Sistema adatto per l'installazione a parete o a soffitto.

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Perfetta per rilassarsi e chiacchierare
- Crea un'atmosfera elegante e accogliente

In evidenza

Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

Luce LED di qualità elevata




La tecnologia LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

Installazione a parete e a soffitto



Installa questa lampada come preferisci: come applique o come plafoniera.

Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli ospiti chiacchierano amabilmente. L'illuminazione per quest'area e per la camera da letto deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Un attento posizionamento delle varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di luce aiutano a creare la sensazione di spazio e a donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente.

Crea un'atmosfera elegante



Questa luce è stata progettata in base ai gusti, alle tendenze e agli stili più recenti per integrarsi alla perfezione nell'arredamento e definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 97

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Soggiorno, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 200 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,6 kg
- Altezza complessiva: 99 mm
- Lunghezza complessiva: 380 mm
- Larghezza complessiva: 380 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 380 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2500
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca calda
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Opzioni di montaggio: Soffitto

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696163603
- Peso netto: 0,82 kg
- Peso lordo: 1,18 kg
- Altezza: 470 mm
- Lunghezza: 106 mm
- Larghezza: 465 mm



Data di rilascio:
2026-06-10
Versione: 0.673

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com