


PHILIPS

Plafoniera Cinnabar
20 W

Lampade da soffitto

2700K

Bianco



33365/31/16



Arreda la tua casa con la luce

Philips myLiving Cinnabar è una plafoniera rotonda dal colore bianco che illumina le zone della tua casa con un rassicurante fascio di luce a LED luce bianca calda. La gradevole luce diffusa viene ulteriormente potenziata da un anello che aggiunge un'aura luminosa in più.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata
- Luce bianca calda
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Perfetta per rilassarsi e chiacchierare
- Crea un'atmosfera elegante e accogliente

In evidenza

Risparmio energetico




Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

Luce LED di qualità elevata



La tecnologia LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

Luce bianca calda



La luce può avere diverse temperature di colore, indicate da unità chiamate Kelvin (K). Le lampade con un valore Kelvin basso producono una luce calda, più accogliente, mentre quelle con un valore Kelvin più alto generano una luce più fredda ed energizzante. Questa lampada Philips offre una luce bianca e calda ideale per creare un'atmosfera accogliente.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli ospiti chiacchierano amabilmente. L'illuminazione per quest'area e per la camera da letto deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Un attento posizionamento delle varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di luce aiutano a creare la sensazione di spazio e a donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente.

Crea un'atmosfera elegante



Questa luce è stata progettata in base ai gusti, alle tendenze e agli stili più recenti per integrarsi alla perfezione nell'arredamento e definire l'atmosfera che hai sempre desiderato.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100 lm/W

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 170 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,58 kg
- Altezza complessiva: 96 mm
- Lunghezza complessiva: 404 mm
- Larghezza complessiva: 404 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 404 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2000
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696122792
- Peso netto: 0,58 kg
- Peso lordo: 0,95 kg
- Altezza: 10,2 cm
- Lunghezza: 42,2 cm
- Larghezza: 42,2 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.591

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com