

PHILIPS

Faretto a soffitto/ parete Star 3x

Faretti da soffitto/parete

2700K

Bianco

Regolabile

Materiali di alta qualità



56243/31/16



Oscuramento omogeneo, da luce intensa a luce soffusa

A volte vorresti modificare l'ambiente per soddisfare qualsiasi cosa tu stia facendo. Con i faretti LED regolabili Philips WarmGlow puoi attenuare dolcemente la luce al giusto livello, passando da un'illuminazione funzionale e luminosa per la vita di tutti i giorni a una soffusa e calda per i momenti di relax.



L'illuminazione per i tuoi desideri e la tua tranquillità

- Ottieni una luce LED di alta qualità a risparmio energetico
- Durata della lampada fino a 30 anni
- Massima luminosità istantanea all'accensione
- La luce bianca calda ti aiuta a creare un'atmosfera confortevole
- Elevata emissione luminosa - 1500 lumen
- Pensata per il comfort dei tuoi occhi
- Luce LED integrata
- Garanzia 5 anni per la tua tranquillità

Una luce versatile per ogni momento della tua giornata

- Oscuramento omogeneo dal 100% di luce intensa al 10% di luce soffusa

Design superiore per un effetto luminoso ottimale

- Materiale di elevata qualità e a lunga durata
- Faretto con parte superiore regolabile per la massima flessibilità
- Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione direzionata

In evidenza

Luce LED a risparmio energetico

Le luci LED fanno risparmiare fino all'80% di energia rispetto a un'illuminazione tradizionale con la stessa emissione luminosa. Quando acquisti una lampada o una lampadina LED Philips, inizi a risparmiare fin da subito. Per ogni fonte di luce che sostituisci con un LED, vedrai una bolletta energetica più bassa e ritorni economici immediati.

Durata fino a 30 anni

Le luci LED durano più a lungo, evitandovi la seccatura di frequenti sostituzioni della vostra fonte luminosa. Ciò riduce in modo significativo i rifiuti, ma consente anche un risparmio economico a lungo termine.

Luminosità istantanea

Con i faretti LED Philips, non è più necessario attendere. Offrono immediatamente la massima luminosità appena accese. La loro luce bianca calda incandescente reale crea istantaneamente un'atmosfera accogliente e invitante.

Luce bianca calda

La luce può avere temperature di colore diverse, indicate in unità chiamate Kelvin (K). Le lampadine con valore Kelvin ridotto producono una luce calda e confortevole, mentre quelle con un valore Kelvin elevato producono una luce fredda ed energizzante.

Elevata emissione luminosa - 1500 lumen

Illumina la tua casa con luce di alta qualità

LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Luce LED integrata

Questo faretto è dotato di una luce LED integrata di alta qualità che fornisce un'emissione luminosa ottimale.

5 anni di garanzia

Tutti i nostri faretti sono costruiti per durare nel tempo. Vengono forniti con una garanzia completa di 5 anni sul prodotto completo, garantendo un'illuminazione duratura ogni giorno.

Oscuramento omogeneo e avanzato

Cambia l'atmosfera della stanza a seconda dell'occasione. Con i faretti LED dimmerabili Philips puoi regolare facilmente la luminosità grazie a un tocco del dimmer. Passa dolcemente dal 100% di luce brillante per svolgere attività funzionali fino al 10% di luce soffusa per rilassarti nel tuo tempo libero.

Materiali di alta qualità

Questo faretto è costituito da materiali di alta qualità e a lunga durata con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e durevole nel tempo che migliorerà e illuminerà la tua casa per molti anni a venire.

Faretto con parte superiore facile da installare

Il faretto con parte superiore regolabile è progettato per fare luce dove più necessario.

Perfetta per l'illuminazione d'accento

Con un'illuminazione moderna e un'emissione luminosa familiare ad angolo largo (40 gradi), questa lampada spot LED è adatta sia per l'illuminazione d'accento che per l'illuminazione generale. Ideale per cucine, salotti e sale da pranzo.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Alluminio

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 30.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: Sì
- Fasci luminosi ben definiti: Sì
- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretto da soffitto/parete
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Altre caratteristiche

- Efficienza: 111 lm/W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,795 kg
- Altezza: 8,2 cm
- Lunghezza: 19,8 cm
- Larghezza: 19,8 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1500
- Tecnologia lampadina: LED, Tensione di sicurezza estremamente ridotta
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Completo di lampada wattaggio: 16.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Numero di sorgenti luminose: 3

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718291444886
- Peso netto: 0,8 kg
- Peso lordo: 0,93 kg
- Altezza: 21,8 cm
- Lunghezza: 9,3 cm
- Larghezza: 21,3 cm



Data di rilascio:
2025-05-07
Versione: 0.1423

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com