

PHILIPS

Luce per illuminazione
sotto pensile

Linea


LED LINEAR 4000 K

bianco

LED



85088/31/16



Arreda la tua casa con la luce

Risparmia fino all'80% sui consumi energetici con queste reglette Philips LED Linear dotate di LED integrati che diffondono una luce bianca fredda di alta qualità, ideale per l'illuminazione generale. Inoltre, il sistema modulare ti consente di unirne insieme più di una.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico
- Luce LED di qualità elevata
- Durata prolungata: fino a 20 anni
- Luce bianca fredda
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Caratteristiche speciali

- Può essere collegato ai prodotti dalla stessa famiglia
- Interruttore on/off

In evidenza

Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

Luce LED di qualità elevata



La tecnologia a LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

Durata prolungata



Una sorgente di luce affidabile. I LED integrati, utilizzati in questa lampada LED Philips, durano fino a 20.000 ore (ossia 20 anni sulla base di un utilizzo medio giornaliero di 3 ore e almeno 13.000 cicli di accensione/spengimento). È così rilassante non dover più pensare alla manutenzione o alla sostituzione della lampadina creando allo stesso tempo la giusta atmosfera in casa.

Luce bianca fredda



La luce può avere diverse temperature di colore, indicate da unità chiamate Kelvin (K). Le lampade con un valore Kelvin basso producono una luce calda, più accogliente, mentre quelle con un valore Kelvin più alto generano una luce più fredda ed energizzante. Questa lampada Philips offre una luce bianca e fredda ideale per creare un'atmosfera piena di energia.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

Prodotto abbinabile



Questo prodotto è abbinabile a un prodotto simile o della stessa famiglia.

Interruttore on/off



Il pulsante integrato in maniera discreta all'interno della lampada consente di accendere e spegnere la luce con grande facilità.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Sintetico

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Interruttore on/off: Sì

Varie

- Appositamente progettata per: Funzionale
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci per illuminazione sotto i mobili
- EyeComfort: No

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,143 kg
- Altezza: 3,6 cm
- Lunghezza: 54,8 cm
- Larghezza: 2,5 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Sorgente luminosa equivalente a una lampadina tradizionale da: 80 W
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 800 lm
- Tecnologia lampadina: LED, 230 V
- Colore della luce: bianca fredda
- Tensione di rete: Da 220 V a 240 V, 50-60 Hz
- LED: Sì
- Numero di lampadine: 1
- Completo di lampada wattaggio: 9 W
- Codice IP: IP20, protezione contro gli oggetti superiori a 12,5 mm, nessuna protezione contro l'acqua
- Classe di protezione: II - doppio sistema di isolamento



Data di rilascio:
2025-04-19
Versione: 0.1157

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com