

PHILIPS

Lampadine incandescenti
per apparecchi

Specialty

15 W

E14

Forno

Dimmerabile



8711500249517



Lampadina per apparecchi speciali

Le lampadine Philips per forni possono essere usate in forni, girarrosti e ambienti soggetti ad alte temperature di funzionamento. Disponibili per specifici sistemi di illuminazione da forno e per posizioni differenti (luci rivolte verso il basso, laterali e posteriori).

Illuminazione per scopi speciali

- Per applicazioni specifiche
- Per l'uso nei forni

In evidenza

Per applicazioni specifiche



Le lampadine a incandescenza per usi speciali di Philips sono progettate per

applicazioni specifiche. Le lampadine per l'illuminazione domestica generale sono disponibili nelle gamme alogene, a risparmio energetico e a LED di Philips.

Per l'uso nei forni



Questa lampadina Philips per apparecchi è progettata in modo specifico per l'uso nei forni poiché resiste alle alte temperature di massimo 300 gradi C.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Forma: Per apparecchi
- Attacco: E14
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Sì

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 49 mm
- Larghezza: 22 mm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 1 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 4.000
- Durata nominale: 1.000

Caratteristiche luce

- Applicazione: Applicazione speciale
- Indice di resa cromatica (CRI): 100
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Temperatura di colore correlata (Nom): 2700
- Flusso luminoso: 90 lm

Assorbimento

- Fattore di potenza (frazione): 1

Consumo energetico

- Tensione: 230-240 V
- Consumo energetico: 15,0
- Consumo energetico kWh/1000 h: 15

Valori stimati

- Durata nominale: 1.000

Specifiche tecniche

- Dimmerabile: Sì
- Attacco: E14

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514334557
- Peso netto: 0,01 kg
- Peso lordo: 0,01 kg
- Altezza: 9 cm
- Lunghezza: 2,6 cm
- Larghezza: 5,2 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.590

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com