

# PHILIPS

Luce a incasso  
Enneper

Luci da incasso

Lampadina non inclusa

Bianco

8718696160404



## Illumina con stile

Aggiungi questo pratico faretto Philips nella tua casa. Scegli la tua lampadina LED GU10 Philips per abbinarla allo stile del tuo faretto e garantire una luce di alta qualità e di lunga durata.

### Facilità d'uso

- Faretto regolabile
- Lampadina non inclusa

# In evidenza

## Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

## Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Sintetico

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: No

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,248 kg
- Altezza complessiva: 40 mm
- Lunghezza complessiva: 90 mm
- Larghezza complessiva: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696160404
- Peso netto: 0,25 kg
- Peso lordo: 0,36 kg
- Altezza: 308 mm
- Lunghezza: 103 mm
- Larghezza: 53 mm



Data di rilascio:  
2025-09-03  
Versione: 0.200

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)