

PHILIPS

Lightstrip da 5 m
RGB

Strisce luminose


RGB

Trasparente

Intensità regolabile; RGB



8718696164242



Colora la tua vita con Philips Strisce LED

Puoi controllare facilmente questa striscia luminosa utilizzando il telecomando e regolare la luce al livello desiderato. Scegli uno dei 30 colori predefiniti che più preferisci. Le strisce luminose Philips LED sono facili da montare, tagliare su misura e fissare con un nastro adesivo a qualsiasi superficie

Facile installazione

- Tagliabili su misura

Plug and Play

- Plug and play: installazione semplice

Controllo

- Telecomando incluso, per la massima comodità

In evidenza

Tagliabili su misura

Taglia facilmente le strisce luminose per adattarle ai tuoi spazi. I segni di taglio sulla striscia luminosa indicano dove tagliare.

Plug and play: installazione semplice

Le nostre strisce luminose plug and play sono semplici da installare e possono essere utilizzate immediatamente. Tutto ciò di cui hai bisogno è incluso nella confezione.

Telecomando incluso, per la massima comodità

Puoi optare per colori di luce e livelli di oscuramento differenti e scegliere tra diverse impostazioni di illuminazione predefinite.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Trasparente
- Materiale: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: Sì
- Alimentatore incluso: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 45
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 20 lm/W

Strisce luminose/Lightstrip

- Estensibilità: No

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Strisce luminose
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Colori RGB

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 200 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,205 kg
- Altezza complessiva: 2,6 mm
- Lunghezza complessiva: 5.000 mm
- Larghezza complessiva: 10 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: -
- Colore della luce: RGB
- Tensione di rete: AC 220-240
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696164242
- Peso netto: 0,28 kg
- Peso lordo: 0,32 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 5,5 cm
- Larghezza: 16 cm

8718696164242



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.453

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com