

PHILIPS


Lightstrip da 2 m

Strisce luminose

3500 K

Trasparente

8718696164273



Illuminazione e stile di elevata qualità

Illuminazione lineare e confortevole per il tuo spazio

Crea l'abbinamento perfetto

- Dimensioni compatte per piccoli spazi

Materiale e finitura

- Materiali di alta qualità

In evidenza

Dimensioni compatte per piccoli spazi
Ideale per piccoli spazi

Materiali di alta qualità



Materiale durevole e attraente per un investimento a lungo termine.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Trasparente
- Materiale: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: Sì
- Alimentatore incluso: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3500 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 87 lm/W

Strisce luminose/Lightstrip

- Estensibilità: No

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Strisce luminose
- EyeComfort: No

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 100 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,116 kg
- Altezza complessiva: 2,6 mm
- Lunghezza complessiva: 2.000 mm
- Larghezza complessiva: 8 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 830
- Colore della luce: 3500
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Completo di lampada wattaggio: 9
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696164273
- Peso netto: 0,17 kg
- Peso lordo: 0,21 kg
- Altezza: 13,5 cm
- Lunghezza: 5,5 cm
- Larghezza: 13,5 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.374

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com