

PHILIPS

Lampada a goccia

LED

40 W

E27

8718696167762



Completa il look moderno

Il cavo Philips è composto da un filo in tessuto e da un portalampada metallico con finiture opache per creare un'atmosfera moderna in casa. Per uno stile più esclusivo, abbinalo a una lampadina LED E27 della collezione moderna di Philips.

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Materiali di alta qualità
- Cavo di lunghezza regolabile

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Cavo

In evidenza

Materiali di alta qualità [cavo]

Questo splendido cavo in tessuto garantisce stabilità alla lampada durante l'installazione. La finitura satinata del portalampada in metallo da un tocco antico a qualsiasi lampadina.

Cavo di lunghezza regolabile [cavo]

Il cavo è totalmente regolabile a varie altezze e offre la possibilità di creare un'illuminazione a sospensione elegante ideale per applicazioni come le isole della cucina e il tavolo da pranzo.

Cavo

Le lampadine Philips possono essere utilizzate insieme a uno dei cavi della collezione classica Philips per dare un tocco retrò alla tua casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Accessorio
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No

Durata

- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 25.000
- Durata nominale: 10.950

Garanzia

- Periodo di garanzia: 2 anni

Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 0,00 lm/W

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 330 mA
- Marchio CE: Sì
- Conformità a RoHS EU: Sì

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 120-240 V
- Consumo energetico: 40 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,7 cm

Valori stimati

- Potenza nominale: 40 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Frequenza di linea: 50 to 60
- Attacco: E27
- Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? No

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696167762
- Peso netto: 0,43 kg
- Peso lordo: 0,48 kg
- Altezza: 16,9 cm
- Lunghezza: 7,1 cm
- Larghezza: 16,9 cm



Data di rilascio:
2025-09-13
Versione: 0.1046

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com