

# PHILIPS

## Downlight

Funzionale

MESON

Bianco



8718696173701



## Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Gli apparecchi d'illuminazione LED di Philips forniscono una luce ideata per il comfort dei tuoi occhi.

### Facile da usare

- Ideale per stanze con soffitti bassi, fornisce un'attrezzatura discreta e sottile.

### Effetto luminoso

- Luce brillante con distribuzione uniforme

### Sicurezza

- Nessuna radiazione UV dannosa

### Montaggio

- Driver integrato con connettore per facilitare l'installazione.

### Durata

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

# In evidenza

## Adatto per soffitti bassi Design sottile Luce brillante con distribuzione uniforme

Per illuminare davvero le tue stanze, scegli questa luce con distribuzione uniforme che si propaga in modo omogeneo nello spazio.

## Nessuna radiazione UV dannosa

Il prodotto è progettato per eliminare qualsiasi radiazione UV potenzialmente dannosa.

## Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 15.000 ore.

## Driver integrato con connettore per facilitare l'installazione.

Consente un'installazione facile e sicura senza cavi o senza richiedere conoscenze speciali.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- EyeComfort: Sì

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,152 kg
- Lunghezza incasso: 15 cm
- Larghezza incasso: 15 cm
- Altezza: 4,7 cm
- Lunghezza: 16,5 cm
- Distanza incasso: 10,5 cm
- Larghezza: 16,5 cm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1280
- Colore della luce: 6500
- Tensione di rete: 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 16.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696173701
- Peso netto: 0,15 kg
- Peso lordo: 0,19 kg
- Altezza: 16,6 cm
- Lunghezza: 18 cm
- Larghezza: 5,6 cm
- Codice materiale (12NC): 915005806801



Data di rilascio:  
2024-04-12  
Versione: 0.188

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.