

PHILIPS

Lampadina trasparente a
filamento 60 W G93 E27

LED

2700K

806 lm

15000 h

Non regolabile



8718696742457



Una lampadina senza eguali

Forme familiari che conosci e ami. Ti offrono l'aspetto classico delle lampade a incandescenza, consumando circa l'80% di energia in meno. L'ampia apertura del fascio luminoso consente una distribuzione perfetta e completa della luce.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per l'illuminazione generale

Una luce che non è solo illuminazione

- Tecnologia LED moderna dallo stile vintage

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

LED dallo stile vintage

Le lampadine LED Classic a risparmio energetico combinano la tecnologia LED all'avanguardia e il design vintage.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Forma: Globo
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada globo unidirezionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Intervallo temperatura ambiente: Da -20 a +45 °C
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0,5 s
- Temperatura di colore correlata (Nom): 2700
- Flusso luminoso: 806 lm
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 115,00

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Conformità a RoHS EU: Sì

Informazioni sulla confezione

- Famiglia di prodotti: LED Classic, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Nome prodotto: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Assorbimento

- Fattore di potenza (frazione): 0.51

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 7
- Consumo energetico kWh/1000 h: 7

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 140 mm
- Lunghezza complessiva: 140 mm
- Larghezza complessiva: 95 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Diametro: 95 mm
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 1825194
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Dimmerabile: No
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Frequenza di linea: 50 to 60
- Attacco: E27

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696742457
- Peso netto: 0,06 kg
- Peso lordo: 0,14 kg
- Altezza: 19,5 cm
- Lunghezza: 10,4 cm
- Larghezza: 10,4 cm



Data di rilascio:
2026-06-10
Versione: 0.802

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com