

# PHILIPS

## Capsule

Alogena

14 W (20 W)

G4

Luce bianca calda



8718696827895



## Incredibile luce brillante

Le lampadine a capsula Philips Halogen offrono una luce alogena nitida e brillante enfatizzando al massimo il tuo sistema di illuminazione. Tutti i prodotti Philips Halogen sono ad intensità regolabile.

### Luminosità regolabile

- Regolabilità per creare un'atmosfera accogliente

### Crea un'atmosfera accogliente

- Luce vivida e brillante per creare a casa il tuo scenario luminoso

### Accensione immediata

- Accensione istantanea

# In evidenza

## Regolabilità per creare la giusta atmosfera

L'utilizzo di più luci in una stanza fanno sì che questa appaia più luminosa, mettendo in evidenza angoli e lati diversi. Attenuando la luminosità di queste luci, è possibile creare atmosfere più confortevoli e vivaci.

## Luce vivida e brillante

La luce alogena chiara scintillante e crea bellissimi riflessi e ombre nitide. Le lampade alogene Philips regalano un effetto decorativo e danno vita alla tua stanza.

## Accensione istantanea

Basta premere l'interruttore e la tua stanza sarà completamente illuminata. No tempi di accensione lenti. Nessuna attesa, ma luce immediata.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: Sì
- Attacco: G4

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 33 mm

## Durata

- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.85
- Durata nominale: 2.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 8.000

## Caratteristiche luce

- Applicazione: Luce brillante
- Indice di resa cromatica (CRI): 100
- Temperatura del colore: 2900 K
- Flusso luminoso nominale: 232 lm
- Tempo di accensione: 0 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 1
- Tensione: 12 V
- Wattaggio: 14 W
- Wattaggio lampada equivalente: 20 W

## Specifiche tecniche

- Durata delle lampade: 2.000 ore
- Forma: Capsule

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514334830
- Peso netto: 0,004 kg
- Peso lordo: 0,010 kg
- Altezza: 12,800 cm
- Lunghezza: 2,500 cm
- Larghezza: 5,300 cm
- Numero del materiale (12NC): 925723317112



Data di rilascio:  
2023-11-09  
Versione: 0.651

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)