



# Lampadina a filamento trasparente 60 W G95 E27



Scopri l'illuminazione umano-centrica con questa lampadina intelligente vintage a forma di globo WiZ LED G95. Applica diverse tonalità di bianco, da caldo a freddo, per poterti concentrare o rilassare. Puoi programmare le luci affinché si accendano e spengano in base alle tue abitudini quotidiane e settimanali, controllarle con lo smartphone o con la voce e avere accesso remoto alle luci, anche quando non ci sei. Le luci WiZ si connettono al tuo router Wi-Fi esistente e non richiedono alcun hardware aggiuntivo.

## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina intelligente bianca tunabel
- Fino a 806 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



### **Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare**

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



### **Configura le luci in base al tuo programma**

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



### **Crea la tua scena luminosa perfetta**

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



### **Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile**

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



### **Regola le luci intelligenti anche senza un dimmer**

Regola semplicemente le luci sul livello di luminosità che preferisci utilizzando lo smartphone, l'accessorio di controllo WiZ o la tua voce. Non è necessario installare un dimmer costoso.



### **Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci**

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.

# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno  
Forma della lampada: G95  
Attacco: E27  
Tecnologia: Wi-Fi Smart  
Tipo di vetro: Trasparente  
Dimmerabile: Wireless Dim

## DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 14,2 cm  
Peso: 0,07 kg  
Larghezza: 9,5 cm

## DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno  
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%  
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000  
Durata nominale: 15.000 ore

## CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM  
Indice di resa cromatica (CRI): 90  
Temperatura del colore: 2700-6500 K  
Luce colorata: Luce bianca regolabile  
Flusso luminoso nominale: 806 lm  
Tempo di accensione: <0.5 s  
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

## ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 43 mA  
Efficienza: 115 lm/W

## INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8718699786694  
EOC: 871869978669402  
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 60W G95 E27 927-65 CL 1PF/6

## CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5  
Tensione: 220-240 V  
Wattaggio: 7 W  
Wattaggio lampada equivalente: 60 W  
Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

## DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 14,2 cm

## VALORI STIMATI

Durata nominale: 15.000 ore  
Flusso luminoso nominale: 806 lm  
Potenza nominale: 7 W

## SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz  
Numero di registrazione EPREL: 1901138  
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

## BRIDGE

Numero massimo di accessori: 9.999

## LAMPADINA

Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

## SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date