




Lampadina a filamento trasparente 60 W G125 E27



Ti sfidiamo a trovare una lampadina più elegante. Queste lampadine connesse LED in vetro trasparente a forma di globo creano un'atmosfera vintage per i tuoi apparecchi decorativi o ovunque desideri un tocco chic. Scegli tra centinaia di sfumature di luce bianca, dall'accogliente al freddo, o pianifica l'adattamento automatico per soddisfare le tue esigenze e i tuoi stati d'animo in continua evoluzione. Tutto il Wi-Fi controllabile tramite l'app WiZ, il telecomando WiZ o la tua voce.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina intelligente bianca tunabel
- Fino a 806 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



Regola le luci intelligenti anche senza un dimmer

Regola semplicemente le luci sul livello di luminosità che preferisci utilizzando lo smartphone, l'accessorio di controllo WiZ o la tua voce. Non è necessario installare un dimmer costoso.



Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: G125
Attacco: E27
Tecnologia: Wi-Fi Smart
Tipo di vetro: Trasparente
Dimmerabile: Wireless Dim

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 18 cm
Peso: 0,115 kg
Larghezza: 12,5 cm

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
Durata nominale: 15.000 ore

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 90
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Luce colorata: Luce bianca regolabile
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Tempo di accensione: <0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 43 mA
Efficienza: 115 lm/W

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8718699786717
EOC: 871869978671702
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 60W G125 E27 927-65 CL 1PF/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V
Wattaggio: 7 W
Wattaggio lampada equivalente: 60 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 18 cm

VALORI STIMATI

Durata nominale: 15.000 ore
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Potenza nominale: 7 W

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz
Numero di registrazione EPREL: 1901130
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

BRIDGE

Numero massimo di accessori: 9.999

LAMPADINA

Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date