



## Sensore di movimento



Grazie al sensore di movimento wireless WiZ per interni, l'automazione delle luci è estremamente semplice: si accendono quando ci passi davanti e si spengono quando non ci sei. Posiziona il sensore, che viene fornito con una batteria, in un ingresso o in un corridoio e impostalo in modo che le luci vengano accese o spente in orari specifici alle impostazioni che desideri.


## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Funziona a batteria
- IP20/Plastica/Bianco
- Utilizzabile con tutti i prodotti Connected by WiZ



#### Facile installazione wireless

Alimentato a batteria, non richiede alcun cavo. Semplifica e velocizza l'installazione sul soffitto o sulla parete utilizzando delle viti oppure appoggialo semplicemente su una scrivania.



#### Impostazioni di movimento flessibili per tua comodità

Imposta le luci in modo che si accendano sulla tua luminosità preferita o con una modalità specifica, come la luce notturna o la luce diurna. Puoi configurare un'azione per le tue luci, con un ritardo specifico e quando non viene rilevato alcun movimento.



#### Imposta la luce giusta al momento giusto

Imposta i sensori per attivare le tue modalità di luce preferite in momenti diversi del giorno, impostando ritmi specifici per una stanza nell'app WiZ.



#### Compatibile con tutte le luci "WiZ Connected"

Questo accessorio di controllo WiZ è progettato per controllare tutti i tipi di luci nell'ecosistema WiZ. Puoi usarlo per controllare qualsiasi luce di qualsiasi marchio purché sia "WiZ Connected".

#### Accendi le luci con il movimento

Imposta le luci in modo che si accendano o spengano o cambino luminosità e colore ogni volta che rilevano un movimento. Questo sensore si connette direttamente alle luci WiZ e funziona anche quando il Wi-Fi è inattivo.



#### Ampio raggio di connessione di 15 m

Questo sensore di movimento si connette alle luci WiZ posizionate entro un raggio di 15 metri in un normale ambiente interno con divisorie e pareti.



# SPECIFICHE TECNICHE

## ASpetto e finitura

Colore: Bianca

Materiale: Plastica

## FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Batterie incluse: Sì

Area di rilevamento: 0 - 3 m

Distanza di controllo: 15 m

## CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 3 V

## DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,103 kg

Altezza complessiva: 50 mm

Lunghezza complessiva: 62 mm

Larghezza complessiva: 62 mm

## Service

Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

Tipo di batteria: AA con tacche, mignon

Codice IP: IP20 | Anti manomissione

Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)

## SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:

Yes

Wi-Fi: Wireless G

Periodo di supporto definito:

Minimum of 60 months after introduction date

Numero massimo di accessori: 9999

Protocollo di comunicazione:

Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

## DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8718699788209

Peso netto: 0,14 kg

Peso lordo: 0,14 kg

Altezza: 16 cm

Lunghezza: 7 cm

Larghezza: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.