



Smart Plug

La presa intelligente WiZ può rendere intelligente qualsiasi presa. Inserisci semplicemente la presa nella tua lampada o elettrodomestico tradizionale e sarai in grado di controllarli con lo smartphone o la voce. Con le programmazioni, puoi accendere o spegnere i tuoi dispositivi, in base alle tue abitudini quotidiane e risparmiare energia. Non dovrà più preoccuparti di aver lasciato le luci o gli elettrodomestici accesi a casa, perché potrai controllarli con il tuo smartphone.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO


- Plug and Play
- Compatibile con Alexa e Google Home
- Controllo vocale o mediante app



Configurazione immediata per tutte le funzionalità della tua casa intelligente
Inizia a utilizzare facilmente tutte le funzionalità della tua casa connessa, connettendo il tuo nuovo dispositivo WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla le luci e i dispositivi anche quando sei fuori casa e programmalì per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Trasforma i tuoi dispositivi di tutti i giorni in dispositivi smart: lampade, ventilatori e altri
Controlla le normali lampade, le luci decorative, i ventilatori, la tua macchina da caffè e altro ancora. Usa WiZ per controllare i dispositivi che devono solo essere accesi per connettersi e rispondere all'app.



Pianificazione e automazione facili di luci e dispositivi intelligenti
Pianifica l'accensione o lo spegnimento automatico delle luci o degli apparecchi di casa in base alle tue attività quotidiane o settimanali. Automatizza le luci e i dispositivi in modo che rimangano spenti quando non sono necessari, per stare al sicuro e risparmiare energia.



Controlla i dispositivi ovunque ti trovi utilizzando il tuo smartphone
Non preoccuparti se un dispositivo elettrico è rimasto acceso mentre nessuno è in casa. Puoi semplicemente spegnerlo o puoi controllare altri dispositivi ovunque ti trovi utilizzando il tuo smartphone.



SPECIFICHE TECNICHE

ASPECTO E FINITURA

Colore: Bianca

Materiale: Plastica

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Tipo di spinotto: Type F

INTERATTIVITÀ

Offerta corrente (A): 10

CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 230 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,096 kg

Altezza complessiva: 61 mm

Lunghezza complessiva: 59 mm

Larghezza complessiva: 49 mm

VALORI STIMATI

Potenza nominale: Max 2300 W

SERVICE

Garanzia: 1 anno

SPECIFICHE TECNICHE

Codice IP: IP20 | Anti manomissione

Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:

Yes

Wi-Fi: Wireless G

Periodo di supporto definito:

Minimum of 60 months after introduction date

Numero massimo di accessori: 9999

Protocollo di comunicazione:

Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8718699789329

Peso netto: 0,09 kg

Peso lordo: 0,12 kg

Altezza: 16,1 cm

Lunghezza: 7,1 cm

Larghezza: 7,1 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.