

# PHILIPS

Lampadina candela  
25 W P45 E27

LED

2700K

250 lm

15000 h



8719514309807



## LED all'avanguardia per la casa

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierete subito sui costi energetici e ridurrete la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della vostra illuminazione.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada unidirezionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 250 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0,5
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 89 lm/W

## Varie

- EyeComfort: Sì

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514309807
- EOC: 871951430980700
- Nome prodotto: LED 25W P45 E27 WW FR ND 1SRT4

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0,41
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 25 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 2,8 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 3

## Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 87 mm
- Lunghezza complessiva: 87 mm
- Larghezza complessiva: 45 mm

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 453221

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514309807
- Peso netto: 0,02 kg
- Peso lordo: 0,03 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 4,6 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.209

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)