

# PHILIPS

Lampadina candela  
60 W P48 E14 x2

LED

4000 K

806 lm

15000 h



8719514310230



## LED all'avanguardia per la casa

Lampadina LED all'avanguardia che fornisce una soluzione d'illuminazione generale per tutte le attività quotidiane svolte internamente. Risparmierete subito sui costi energetici e ridurrete la frequenza delle sostituzioni delle lampadine, senza compromettere la qualità della vostra illuminazione.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada unidirezionale
- Attacco: E14
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Plastica

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 9,5 cm
- Larghezza: 4,8 cm

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000 ore

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 115 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514310230
- EOC: 871951431023000
- Nome prodotto: LED 60W P48 E14 CW FR ND 2SRT6

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 7 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

## Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 9,5 cm

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 453239



Data di rilascio:  
2025-03-26  
Versione: 0.230

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)