

# PHILIPS


Pannello plafoniera  
12 W quadrato

Lampade da soffitto


2700K

Nero

Regolabile



8719514326644



## Pannello LED regolabile senza un dimmer

A volte vorresti cambiare l'atmosfera adattandola alle tue esigenze. Questo pannello LED Philips SceneSwitch ti consente di cambiare facilmente le impostazioni di luce utilizzando l'interruttore esistente. Non sono richiesti dimmer o installazioni aggiuntive.

### Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

### Crea l'abbinamento perfetto

- Progettazione super sottile

### Effetto luminoso

- Distribuzione uniforme della luce

### Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi
- Facile da pulire

# In evidenza

## Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli ospiti chiacchierano amabilmente. L'illuminazione per quest'area e per la camera da letto deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Un attento posizionamento delle varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di luce aiutano a creare la sensazione di spazio e a donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente.

## Progettazione super sottile

Il design minimal è ideale per le stanze dal soffitto basso, a filo con la superficie.

## Distribuzione uniforme della luce

Illumina tutte le stanze in modo regolare e uniforme.

## EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

## Facile da pulire

Materiali lisci e facili da pulire per una casa sempre attraente, da cima a fondo.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo, Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

#### Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 98 mA
- Efficienza: 91 lm/W

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,8 kg
- Altezza: 4,2 cm
- Lunghezza: 30 cm
- Larghezza: 30 cm

#### Service

- Garanzia: 5 anni

#### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1100
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Dimmer a fasi - Non utilizzare con il dimmer
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 12
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514326644
- Peso netto: 0,74 kg
- Peso lordo: 0,98 kg
- Altezza: 31,7 cm
- Lunghezza: 6 cm
- Larghezza: 31,1 cm
- Codice materiale (12NC): 929002665401



Data di rilascio:  
2024-07-25  
Versione: 0.305

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)