

PHILIPS

Applique Bridge 15 W E27,
lampadina non inclusa

Ecomoods

Lampadina non inclusa

Antracite

Impermeabile



8719514385801



Risparmiare con stile

Goditi le calde serate estive in giardino con questa elegante applique color antracite da esterno. Ti accoglie con una calda luce bianca, ideale per l'illuminazione generale in giardino. Crea un'atmosfera magica e allo stesso tempo aggiungi un elegante elemento architettonico.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico fino all'80%
- Lampadina a durata extra prolungata
- Materiali di alta qualità robusti e affidabili

Aggiungi design al tuo giardino

- Design moderno ed elegante per il tuo giardino
- Cura dei dettagli grazie a materiali eleganti e di alta qualità
- Un'ampia gamma di applicazioni disponibili

Atmosfera unita al risparmio

- Luce bianca calda ed avvolgente

Caratteristiche speciali

- IP 44, creato per uso esterno

In evidenza

Efficienza energetica



Philips Outdoor è una gamma di prodotti di illuminazione da esterno che unisce convenienza, design contemporaneo e tecnologia a risparmio energetico di ultima generazione. Consente infatti di risparmiare fino all'80% di energia rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali. In questo modo non solo contribuirai a proteggere l'ambiente ma potrai anche risparmiare, anno dopo anno.

Lampadina a durata extra prolungata



Include una lampadina Philips a durata extra prolungata, fino a 20.000 ore.

Materiali di alta qualità



Creati per durare. Tutti i pezzi della collezione Philips Outdoor sono realizzati con materiali e componenti di alta qualità per resistere agli agenti atmosferici.

Design moderno ed elegante

Il design contemporaneo di Philips è elegante e minimalista, piacevole sia di giorno che di notte, in grado di abbellire il tuo giardino o la tua terrazza. È disponibile una gamma completa di apparecchi tra cui scegliere, quindi non sarà difficile trovarne uno che si adatti al tuo spazio all'aperto e ai tuoi gusti.

Cura dei dettagli




Ciascun articolo è costituito da componenti di alta qualità e materiali resistenti come l'alluminio pressofuso e l'acciaio inossidabile.

Numerose applicazioni

Ideali per l'illuminazione di giardini, terrazze, vialetti o balconi. Le applique, i pali da esterno e le plafoniere Philips Outdoor creano un'atmosfera confortevole e rilassante quando il sole tramonta, per darti sicurezza anche quando fuori è buio.

Luce bianca calda ed avvolgente



Philips Outdoor è una linea di lampioni da esterno che crea una luce calda, piacevole ed accogliente, grazie ad una temperatura del colore della luce di 2.700 Kelvin. Queste lampade assicurano inoltre una visibilità ottimale che ti consente di sfruttare lo spazio all'aperto in qualsiasi momento e di rilassarti sapendo di essere al sicuro anche nel cuore della notte.

Design per l'uso in esterni



La protezione IP44 rende questi prodotti perfetti per gli esterni. Le luci Outdoor, pertanto, illumineranno il tuo giardino anche con la pioggia, il sole o la neve.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

Durata

- Durata nominale: 10.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,889 kg
- Altezza complessiva: 212 mm
- Lunghezza complessiva: 118 mm
- Larghezza complessiva: 101 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tecnologia lampadina: LED
- Tensione di rete: 50-60 Hz
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: E27
- Completo di lampada wattaggio: -
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Numero di sorgenti luminose: 1

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514385801
- Peso netto: 0,89 kg
- Peso lordo: 1,23 kg
- Altezza: 25,6 cm
- Lunghezza: 11,8 cm
- Larghezza: 13,2 cm



Data di rilascio:
2026-05-30
Versione: 0.334

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com