

PHILIPS

Plafoniera Ozzi^t
36 W

Lampade da soffitto


2700K

Nero

Regolabile



8719514432086



Un apparecchio. Due zone luminose. Tre impostazioni.

Questa plafoniera nera elegante e sottile è progettata per abbinarsi al tuo stile. Le linee rotonde e nitide della luce principale sono accentuate da una tenue luce lineare laterale. Entrambe le luci lavorano insieme per creare 3 esclusive impostazioni di luce bianca fredda da 2700 k per un bellissimo effetto luminoso uniforme. La lampada è disponibile in 3 dimensioni e quindi si adatta perfettamente a qualsiasi stanza della tua casa. È dotata anche di una pratica funzione di memoria che può richiamare la tua ultima impostazione. La plafoniera Ozzi^t è bella sia da accesa che da spenta.

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Crea l'abbinamento perfetto

- Progettazione super sottile

Facile da usare

- Memorizza la tua modalità preferita per selezionarla facilmente
- Facile installazione

Effetto luminoso

- Luce a doppia zona

In evidenza

Perfetta per rilassarsi e chiacchierare

Il soggiorno è il cuore di ogni casa, il luogo in cui le famiglie si riuniscono e si rilassano e gli ospiti chiacchierano amabilmente. L'illuminazione per quest'area e per la camera da letto deve essere versatile e facile da regolare in base ai vari utilizzi nel corso della giornata. Un attento posizionamento delle varie sorgenti luminose e i giochi con i livelli di luce aiutano a creare la sensazione di spazio e a donare alla stanza un aspetto caldo e accogliente.

Progettazione super sottile

Il design minimal è ideale per le stanze dal soffitto basso, a filo con la superficie.

Memorizza la tua modalità preferita per selezionarla facilmente

Sia che tu preferisca una luce soffusa e calda per serate intime o una luce bianca brillante per una maggiore concentrazione, il sistema memorizza le tue impostazioni preferite per poterle selezionare facilmente.

Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

Luce a doppia zona

Cambiare l'atmosfera nella tua stanza non è mai stato così facile. La plafoniera LED a doppia zona SceneSwitch di Philips ti consente di creare l'atmosfera giusta con tre impostazioni uniche. La combinazione tra la luce principale e la luce lineare laterale ti offre le opzioni perfette per stare in compagnia, per concentrarti o per momenti di intimità. Non occorre alcun dimmer né richiede un'installazione: tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo interruttore esistente.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 180 mA
- Efficienza: 108 lm/W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,55 kg
- Altezza: 5,5 cm
- Lunghezza: 50 cm
- Larghezza: 50 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Diametro: 500 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 3900
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Dimmer a fasi - Non utilizzare con il dimmer
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 36
- Codice IP: IP20

- Classe di protezione: Classe II

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514432086
- Peso netto: 1,55 kg
- Peso lordo: 2,15 kg
- Altezza: 52,8 cm
- Lunghezza: 5,9 cm
- Larghezza: 52,5 cm
- Codice materiale (12NC): 929003197001



Data di rilascio:
2024-04-15
Versione: 0.168

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com