

PHILIPS

Lampadina trasparente a
filamento 60 W A60 E27
x6

LED

4000 K

850 lm

15000 h



8719514450950



Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda, dalla durata elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine tradizionali.

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per l'illuminazione generale

In evidenza

Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,6 cm
- Larghezza: 6 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 850 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Varie

- EyeComfort: No

Altre caratteristiche

- Efficienza: 121 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514450950
- EOC: 871951445095000
- Nome prodotto: LED classic 60W A60 E27 CW CLND 6CT/4 EC

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 7 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,6 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1825164



Data di rilascio:
2025-03-31
Versione: 0.384

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com