



Lampada da parete verso l'alto e verso il basso

Divertiti con motivi di luce sulle pareti che creano un ambiente colorato. La nostra lampada da parete per interni illumina le pareti verso l'alto e verso il basso, creando interessanti giochi di luci, ombre e colori che danno carattere a ogni ambiente.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Dimensioni: 15 CM - Altezza * 9,2 CM - Lunghezza * 6,8 CM - Larghezza
- IP20/Metallo/Bianco



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Certificato Matter

Questo prodotto è certificato Matter. Puoi configurarlo e controllarlo con la tua piattaforma di casa intelligente preferita e utilizzarlo senza problemi con altri dispositivi certificati Matter.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevare il tuo umore.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: Rettangolare

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca
Materiale: Metallo

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Luce spot regolabile: No
Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: No
Completo di lampade LED: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): 90
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

VARIE

Appositamente progettata per:
Funzionale

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 60 mA
Efficienza: 69 lm/W

CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,64 kg
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 9,2 cm
Larghezza: 6,8 cm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Durata fino a: 15.000 ore
Emissione in lumen della lampadina inclusa: 345 lm
Emissione in lumen totale apparecchiatura: 690
Colore della luce: 2.200-6.500 (RGB)
Apparecchio dimmerabile: Wireless Dim - Non utilizzare con il dimmer LED: Sì
LED integrato: Sì
Classe energetica della sorgente luminosa: F
Numero di lampadine: 2
Completo di lampada wattaggio: 4.7
Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 5 W
Codice IP: IP20
Classe di protezione: Classe I
Sorgente luminosa sostituibile: Sì