




Lampadina 150 W A80 E27



Arcobaleni grandi, luminosi e abbastanza belli da illuminare tutta la tua stanza? Ecco cosa sono queste lampade LED A80 a colori. Ben 2.400 lumen offrono un'illuminazione funzionale in 16,7 milioni di colori per illuminare qualsiasi cosa tu stia facendo. Scegli il colore perfetto utilizzando l'app WiZ, il telecomando WiZ o anche la tua voce, oppure crea programmi per ottenere l'atmosfera perfetta man mano che le tue esigenze e i tuoi stati d'animo cambiano. Controllabile tramite il Wi-Fi esistente.


PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina a colori intelligente
- Fino a 2452 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app




Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.




Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.




Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risolvere il tuo umore.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: A80
Attacco: E27
Tecnologia: Wi-Fi Smart
Tipo di vetro: Opaca
Dimmerabile: Wireless Dim

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 16,3 cm
Peso: 0,3 kg
Larghezza: 8,3 cm

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000 ore

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 90
Temperatura del colore: 2200-6500 K
Luce colorata: A colori
Flusso luminoso nominale: 2452 lm
Tempo di accensione: <0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 140 mA
Efficienza: 132 lm/W

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8719514554634
EOC: 871951455463401
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 150W A80
E27 922-65 RGB 1PF/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V
Wattaggio: 18,5 W
Wattaggio lampada equivalente: 150 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 16,3 cm

VALORI STIMATI

Durata nominale: 15.000 ore
Flusso luminoso nominale: 2452 lm
Potenza nominale: 18.5 W

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz
Numero di registrazione EPREL: 1901094
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere