



## Smart Button

Questo pulsante facile da usare ti sorprenderà funzionando ovunque. Attaccalo al muro o in un angolo senza utilizzare viti o attacca il magnete al suo interno su una superficie metallica. Portalo con te in giro per la tua casa e controlla rapidamente le tue luci.

## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Funziona a batteria
- IP20/Plastica/Bianco
- Utilizzabile con tutti i prodotti Connected by WiZ



#### Pulsante alimentato a batteria per utilizzare e lasciare ovunque

Fissa facilmente la piastra di montaggio inclusa sulla parete e il magnete integrato del pulsante lo manterrà in posizione. Divertiti e prova il pulsante direttamente su altre superfici metalliche, o semplicemente lascialo su una scrivania o un tavolo vicino a te.



#### Controllo wireless delle luci WiZ

Goditi il controllo facile e veloce delle tue luci WiZ. Accendi o spegni le luci e regola la luminosità con una sola pressione. Si connette direttamente alle tue luci WiZ e funziona anche quando il Wi-Fi è inattivo.

15M  
↔  
50FT

#### Ampio raggio di controllo di 15 m

Controlla luci e dispositivi in un raggio di 15 metri in un normale ambiente interno con divisorie e pareti.



#### Controlla facilmente una o più luci in una stanza

Questo accessorio di controllo portatile può collegarsi a una stanza e attivare tutte le luci in quella stanza, indipendentemente se ce n'è una sola o cinquanta. Se invece preferisci controllare un'altra stanza, basta cambiare la stanza collegata all'accessorio dall'app.



#### Compatibile con tutte le luci "WiZ Connected"

Questo accessorio di controllo WiZ è progettato per controllare tutti i tipi di luci nell'ecosistema WiZ. Puoi usarlo per controllare qualsiasi luce di qualsiasi marchio purché sia "WiZ Connected".

#### L'ambiente giusto con un solo clic

Accendi / spegni le luci con una pressione, regola la luminosità con una pressione prolungata. L'ambiente giusto a portata di mano!



# SPECIFICHE TECNICHE

## ASpetto e finitura

Colore: Bianca

Materiale: Plastica

## FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Batterie incluse: Sì

Distanza di controllo: 15 m

## CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 3Vdc V

## DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,066 kg

Altezza complessiva: 18,5 mm

Lunghezza complessiva: 64 mm

Larghezza complessiva: 64 mm

## Service

Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

Tipo di batteria: Batteria AAA con tacche, matita

Codice IP: IP20 | Anti manomissione

Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)

## Sistema operativo supportato

Compatibile con la funzione Effetti:

Yes

Wi-Fi: Wireless G

Periodo di supporto definito:

Minimum of 60 months after introduction date

Numero massimo di accessori: 9999

Protocollo di comunicazione:

Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

## Dimensioni e peso della confezione

EAN/UPC - Prodotto: 8719514554795

Peso netto: 0,08 kg

Peso lordo: 0,13 kg

Altezza: 16,1 cm

Lunghezza: 4,6 cm

Larghezza: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.