




Pannello plafoniera quadrata 36 W

Riempi il tuo spazio con una luce bianca che si adatta al tuo umore o scopo. Il design elegante e la facile installazione lo rendono una parte confortevole e senza soluzione di continuità del tuo spazio.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Bianco regolabile
- Dimensioni: 300*300 mm
- IP20/Plastica/Bianco



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



Regola le luci intelligenti anche senza un dimmer

Regola semplicemente le luci sul livello di luminosità che preferisci utilizzando lo smartphone, l'accessorio di controllo WiZ o la tua voce. Non è necessario installare un dimmer costoso.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: Rettangolare

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca
Materiale: Metallo Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Luce spot regolabile: No
Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 80
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

VARIE

Appositamente progettata per:
Funzionale

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 120 mA
Efficienza: 83 lm/W

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,76 kg
Altezza: 4,2 cm
Lunghezza: 30 cm
Larghezza: 30 cm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Durata fino a: 20.000 ore
Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1000
Colore della luce: 2700-6500
Apparecchio dimmerabile: Wireless
Dim - Non utilizzare con il dimmer
LED: Sì
LED integrato: Sì
Completo di lampada wattaggio: 12
Codice IP: IP20
Classe di protezione: Classe II