



## Pannello plafoniera quadrata 36 W

Riempì il tuo spazio con una luce bianca che si adatta al tuo umore o scopo. Il design elegante e la facile installazione lo rendono una parte confortevole e senza soluzione di continuità del tuo spazio.

## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Bianco regolabile
- Dimensioni: 300\*300 mm
- IP20/Plastica/Nero



#### Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmate per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.




#### Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



#### Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



#### Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e seleziona in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



#### Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



#### Regola le luci intelligenti anche senza un dimmer

Regola semplicemente le luci sul livello di luminosità che preferisci utilizzando lo smartphone, l'accessorio di controllo WiZ o la tua voce. Non è necessario installare un dimmer costoso.



# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno  
Dimmerabile: Sì

## ASpetto E FINITURA

Colore: Nera  
Materiale: Metallo Plastica

## DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno  
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%  
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000  
Durata nominale: 20.000

## FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì  
LED integrato: Sì  
Telecomando incluso: No

## CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): ≥80  
Temperatura del colore: 2700-6500 K  
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2  
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 83 lm/W

## VARIE

Appositamente progettata per:  
Soggiorno Sala da pranzo Camera da letto

## ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 120 mA

## CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5  
Tensione: 220-240 V

## DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,76 kg  
Altezza complessiva: 42 mm  
Lunghezza complessiva: 300 mm  
Larghezza complessiva: 300 mm

## SERVICE

Garanzia: 2 anni

## SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: 1000  
Colore della luce: 2700-6500  
Completo di lampada wattaggio: 12  
Codice IP: IP20 | Anti manomissione  
Classe di protezione: Classe II -  
Doppio isolamento

## SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Periodo di supporto definito:  
Minimum of 60 months after introduction date  
Numero massimo di accessori: 9999  
Protocollo di comunicazione:  
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

## DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514554917  
Peso netto: 0,76 kg  
Peso lordo: 1 kg  
Altezza: 31,7 cm  
Lunghezza: 6 cm  
Larghezza: 31,1 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.