

Plafoniera Superslim 22 W

La plafoniera WiZ Super Slim ti consente di avere facilmente una luce che si adatta alla tua vita quotidiana. La sua grande superficie luminosa circolare inonda la tua stanza di una fredda luce blu che favorisce l'attenzione e la concentrazione e si attenua in un colore morbido e caldo che ti aiuta a rilassarti.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Bianco regolabile
- Dimensioni: Ø430
- IP20/Plastica/Bianco




Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmate per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e seleziona in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



Regola le luci intelligenti anche senza un dimmer

Regola semplicemente le luci sul livello di luminosità che preferisci utilizzando lo smartphone, l'accessorio di controllo WiZ o la tua voce. Non è necessario installare un dimmer costoso.

Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.



SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca
Materiale: Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
Durata nominale: 20.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): ≥80
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 111 lm/W

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Sala da pranzo Camera da letto

ALTRÉ CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 110 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.9
Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,4 kg
Altezza complessiva: 23 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro: 430 mm
Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2450
Colore della luce: 2700-6500
Completo di lampada wattaggio: 22
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe II -
Doppio isolamento

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514554931
Peso netto: 1,25 kg
Peso lordo: 1,43 kg
Altezza: 43 cm
Lunghezza: 2,8 cm
Larghezza: 42,5 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.